

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
外壳为钢制。
磁芯材质为永磁铁氧体。


规格：
外壳，镀锌。

提示：
带遮盖保护。

温度范围：
最大 200 °C。

图纸提示：
1) 附着面

图纸



商品概述

订货号	D	D1	D2	H	吸力 N
09070-50	50 ±0,20	8,5	22	10	180
09070-63	63 ±0,20	6,5	24	14	290
09070-80	80 ±0,25	6,5	11,5	18	540