商品描述/产品说明



产品说明

材料：
铝合金制升降台、轴承块和刻度按钮，经阳极氧化处理。不锈钢制导向柱，经打磨处理。不锈钢制丝杠，滚轧螺纹。滑动轴承导杆，免维护。

规格：
导杆的旋转间隙小于 0.05mm。自锁型丝杠，可额外夹紧。

提示：
用于所有类型部件和组件（例如止动件、传感器、限位开关、桌台、摄像头、完整组件等）的高度定位。升降台可通过手动旋转刻度按钮进行高度调整。刻度按钮的一条刻度线对应 0.1 mm 移动行程。

升降台可在模块设计原理下以其各自的结构尺寸轻松组合。

图纸



图纸



商品概述

订货号	B	B1	D	D1	D3	D4	D5	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	L5	行程 S	F1 N	F2 N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21140-04	29	22	13	12	4	M3	3	19	17	14	13	8	4	84,5	70	62	22	8	6	4	30	50	0,5	0,5	2
21140-08	46	36	26	23	8	M4	4	32	29	27	23	14	6	148,5	120	108	36	12	8,5	8	80	100	2,5	2,5	5
21140-12	75	60	26	23	12	M6	6	38	36	28,5	27	15,5	7	209	180	165	60	15	11	12	150	200	10	10	20
21140-25	150	130	52	46	25	M10	10	68	64	54	52	28	13	347	290	265	130	25	18	25	500	700	50	50	100