


商品描述/产品说明



产品说明


材料：
 锌制滑座基体，
 iglidur® J 制塑料滑动轴承。
 阳极氧化处理铝制导轨。

规格：
 经铬化处理的基体。自然色阳极氧化处理导轨。


提示：
 小型滑动导轨免维护且耐腐蚀。通过较低重量可实现极高速度和加速度。使用温度最高达 80 °C。
 小型滑动导轨不易受灰尘影响并且尤其适合干运行。

** 长度 L2 = 30 mm 和
 * 标注长度 L = 1000 mm。
 长度 L2 和 L 只能以 mm 标注。

图纸



图纸



商品概述

导向滑块

订货号	名称	类型 1
21230-8000	导向滑座	固定滑块
21230-8010	导向滑座	浮动滑块

导轨

订货号	名称	L max.	L2
21230-8030X3960	导轨	3960	30

订货号	名称	类型 1	L max.	L	L2	L2 min.	L2 max.
21230-80**X*	导轨	客户指定 L2 和 L	3960	*	**	25	100