

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
铝制。

规格：
经阳极氧化加硬处理，涂层厚度 50μm。
硬度 500 HV。

提示：
具有延伸直至边缘的平导轨对高扭矩提供最佳支持。坚固和耐脏污，即使在高负载下也可安全和免维护地移动。

** 长度 L2 = 20 mm 和
* 标注长度 L = 500 mm。
长度 L2 和 L 只能以 mm 标注。

图纸



商品概述

| 订货号 | 类型 1 | 尺寸 | L max. | L | L2 | L2 min. | L2 max. | A | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L1 | T |
|------------------|-------------|----|-----------|------|----|------------|------------|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|---|
| 21240-20630X3000 | - | 6 | 3000 | 3000 | 30 | - | - | - | 30 | 27 | 5 | 4,5 | - | - | 14 | 7,5 | 4 | 60 | - |
| 21240-21030X4000 | - | 10 | 4000 | 4000 | 20 | - | - | - | 40 | 40 | 10 | 6,6 | - | - | 18 | 9 | 5,5 | 120 | - |
| 21240-21630X4000 | - | 16 | 4000 | 4000 | 20 | - | - | - | 58 | 54 | 16 | 9 | 15 | 8 | 27 | 14 | 7,5 | 120 | 4 |
| 21240-22030X4000 | - | 20 | 4000 | 4000 | 20 | - | - | 40 | 82 | 74 | 20 | 9 | 15 | 14 | 36 | 20 | 9,5 | 120 | 5 |
| 21240-206**X* | 客户指定 L2 和 L | 6 | 3000 | * | ** | 20 | 49,5 | - | 30 | 27 | 5 | 4,5 | - | - | 14 | 7,5 | 4 | 60 | - |
| 21240-210**X* | 客户指定 L2 和 L | 10 | 4000 | * | ** | 20 | 79,5 | - | 40 | 40 | 10 | 6,6 | - | - | 18 | 9 | 5,5 | 120 | - |
| 21240-216**X* | 客户指定 L2 和 L | 16 | 4000 | * | ** | 20 | 79,5 | - | 58 | 54 | 16 | 9 | 15 | 8 | 27 | 14 | 7,5 | 120 | 4 |
| 21240-220**X* | 客户指定 L2 和 L | 20 | 4000 | * | ** | 20 | 79,5 | 40 | 82 | 74 | 20 | 9 | 15 | 14 | 36 | 20 | 9,5 | 120 | 5 |