

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制。


规格：
镀锌。

提示：

滚子支座具有较低摩擦系数，因此非常平稳。滚子终生润滑，并具有一个 2Z (防尘盖) 密封件。通过简单调整中间偏心辊，可以无间隙或以所需预应力在导轨中调整滚子支座。紧凑型规格具有用于清洁滚道的塑料刮擦器。

使用温度 -30 °C 至 +120 °C。

图纸



商品概述

固定轴承，紧凑型规格

商品概述

订货号	尺寸	A	A1	B	B1	D	E	E1	F	H	H1	H2	L	L1	L2	C0Y N	C0Z N
21320-120080	20	-	60	18	19,2	M5	10	9	3	11,5	5,5	16	90	80	71	300	170
21320-130088	30	15	70	27	29,5	M5	5	6	4	14,1	4,5	20,5	97	88	80	800	400
21320-145150	45	23	120	40	46,4	M6	7,5	8,5	5	22	4	31	160	150	135	1600	860

固定轴承，坚固型规格

订货号	尺寸	A1	B	B1	D	E	F	H	H1	H2	L	C0Y N	C0Z N
21320-220060	20	20	10	19,2	M5	20	2,6	13	6	17,8	60	326	185
21320-230080	30	35	20	29,5	M6	22,5	3,3	20,7	10	26,5	80	870	435
21320-245120	45	55	25	46,4	M8	32,5	5,1	28,9	12	38	120	1740	935

浮动轴承，坚固型规格

订货号	尺寸	A1	B	B1	D	E	F	H	H1	H2	L	C0Y N
21320-330080	30	35	20	29,8	M6	22,5	3,5	19,2	10	27,95 ±1,0	80	800
21320-345120	45	55	25	43,8	M8	32,5	5	25,5	12	37,25 ±1,75	120	1600