

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

## 材料：

压铸铝制转子体。  
聚酯头，改良聚酰胺制刮擦器。  
橡胶制纵向密封唇。  
钢 1.3505 制滚子。

## 规格：

镀镍转子体。

## 提示：


具有终生润滑滚子轴承和获得专利的刮擦器技术的滚子支座，通过该技术在运动期间润滑系统。  
通过简单调整中间偏心辊，可以无间隙或以所需预应力在导轨中调整滚子支座。  
最高 7 m/s 的高移动速度和极低噪音（比滚珠轴承系统更快速和更安静）。

使用温度 -30 °C 至 +120 °C。

## 根据要求：

滚子支座带 4 或 5 个滚子。

## 图纸



## 商品概述