

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
滚动轴承钢制外套。
塑料保持架。
钢制滚珠。

提示：
线性滚珠轴承对应符合 ISO 10285-3。带两侧密封件。线性滚珠轴承配有一个塑料保持架。这确保了安静运行和突出的运行特性。使用温度超过 +80 °C 时，建议使用带钢保持架的线性滚珠轴承。利用符合 DIN 471/472 的固定环固定线性滚珠轴承。

建议公差：
轴：h6
壳体：H7


应在安装前为带两侧密封件的线性滚珠轴承涂油脂。

指定的承载量适用于使用经硬化和打磨处理的轴。

温度范围：
-20 °C 至 +80 °C。

图纸

闭合规格



商品概述

订货号	规格	D	D1	D2	L	L1	L2	额定负载 动态 N	额定负载 静态 N
21500-1202	闭合	12	22	21	32 -0,2	22,9 -0,2	1,3	520	800
21500-1602	闭合	16	26	24,9	36 -0,2	24,9 -0,2	1,3	590	910
21500-2002	闭合	20	32	30,3	45 -0,2	31,5 -0,2	1,6	880	1400
21500-2502	闭合	25	40	37,5	58 -0,3	44,1 -0,3	1,85	1000	1600
21500-3002	闭合	30	47	44,5	68 -0,3	52,1 -0,3	1,85	1600	2800