


商品描述/产品说明



产品说明

材料：
铝制壳体。

规格：
亮色壳体。

提示：
这种预加工线性滑座由一个挤压成型铝外壳、自适应线性轴承 21510 和两侧密封件组成。利用圆柱头螺栓固定壳体中的轴承。


建议轴公差：h6。

依照线性滚珠轴承规格的承载量。

根据要求：
线性滑座可配备所有在此目录中列出的线性滚珠轴承。

附件：
前端密封件 21560。
精密导向轴 21590 或 21595。
固定螺栓 07160 或 07161。

图纸



商品概述

订货号	A	D	D1	D2	D3	E1	E2	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	M	W
21535-121012	43	12	22	4,2	8	23	32	28	18	11	23,5	8	16,65	39	M5	7

商品概述

订货号	A	D	D1	D2	D3	E1	E2	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	M	W
21535-161012	53	16	26	5,2	10	26	40	35	22	13	30	12	22	43	M6	9,4
21535-201012	60	20	32	6,8	11	32	45	42	25	18	34	13	25	54	M8	10,2
21535-251012	78	25	40	8,6	15	40	60	51	30	22	40	15	31,5	67	M10	12,5
21535-301012	87	30	47	8,6	15	45	68	60	35	22	48	16	33	79	M10	13,9
21535-401012	108	40	62	10,3	18	58	86	77	45	26	60	20	43,5	91	M12	18
21535-501012	132	50	75	14,25	20	50	108	88	50	34	49	20	47,5	113	M16	33