


## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
铝制。

规格：  
黑色阳极氧化


提示：  
带自贴型背面或带孔的刚性规格铝制码尺。横截面 15 x 2 mm。

通过黑色阳极氧化处理表面和高对比度刻度可防反光读取。刻度经过深度激光处理。

根据要求：  
- 右侧/下部或中间零点  
- 上部/右侧或两侧刻度  
- 其他长度

## 图纸


自贴型  
水平安装位置




带孔  
水平安装位置




游尺




零位标记




游尺




零位标记



自贴型  
垂直安装位置



带孔  
水平安装位置



| 长度<br>L | 孔的数量 |
|---------|------|
| 250     | 2    |
| 500     | 3    |
| 750     | 4    |
| 1000    | 5    |

## 商品概述

## 铝制码尺，自贴型或带孔

| 订货号 自贴型       | 订货号 固定孔       | 产品类型 | 类型 1 | 零点 | 分度   | 刻度 | B  | H | L                | L1  |
|---------------|---------------|------|------|----|------|----|----|---|------------------|-----|
| 21882-000010X | -             | 码尺   | 水平   | 左侧 | 1 mm | 下部 | 15 | 2 | 250/500/750/1000 | 250 |
| 21882-010010X | -             | 码尺   | 垂直   | 上方 | 1 mm | 左侧 | 15 | 2 | 250/500/750/1000 | 250 |
| -             | 21882-100010X | 码尺   | 水平   | 左侧 | 1 mm | 下部 | 15 | 2 | 250/500/750/1000 | 260 |
| -             | 21882-110010X | 码尺   | 垂直   | 上方 | 1 mm | 左侧 | 15 | 2 | 250/500/750/1000 | 260 |

## 铝制游尺和零位标记，自贴型或带孔

| 订货号 自贴型    | 订货号 固定孔    | 产品类型 | 类型 1 | 零点 | 刻度 | B  | H |
|------------|------------|------|------|----|----|----|---|
| 21882-0001 | 21882-1001 | 游尺   | 水平   | 左侧 | 上部 | 15 | 2 |
| 21882-0101 | 21882-1101 | 游尺   | 垂直   | 上方 | 右侧 | 15 | 2 |
| 21882-00   | 21882-10   | 零位标记 | 水平   | -  | -  | 15 | 2 |
| 21882-01   | 21882-11   | 零位标记 | 垂直   | -  | -  | 15 | 2 |