


商品描述/产品说明




产品说明

材料：
热塑性塑料，黑灰色。
钢制衬套 5.8，或者 不锈钢 1.4305。

规格：
钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。

图纸



商品概述

订货号	材料	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	T
06092-104	钢制	黑灰色 RAL 7021	M4	21	14	19	22	8	10
06092-1041	钢制	橙色 RAL 2004	M4	21	14	19	22	8	10
06092-1042	钢制	绿色 RAL 6032	M4	21	14	19	22	8	10
06092-1043	钢制	蓝色 RAL 5017	M4	21	14	19	22	8	10
06092-1045	钢制	灰色 RAL 7035	M4	21	14	19	22	8	10
06092-1046	钢制	红色 RAL 3020	M4	21	14	19	22	8	10
06092-1047	钢制	黄色 RAL 1021	M4	21	14	19	22	8	10
06092-105	钢制	黑灰色 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1051	钢制	橙色 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1052	钢制	绿色 RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1053	钢制	蓝色 RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1055	钢制	灰色 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1056	钢制	红色 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1057	钢制	黄色 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	10
06092-106	钢制	黑灰色 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	10

商品概述

订货号	材料	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	T
06092-1061	钢制	橙色 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	10
06092-1062	钢制	绿色 RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	10
06092-1063	钢制	蓝色 RAL 5017	M6	21	14	19	22	8	10
06092-1065	钢制	灰色 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	10
06092-1066	钢制	红色 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	10
06092-1067	钢制	黄色 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	10
06092-208	钢制	黑灰色 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-2081	钢制	橙色 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-2082	钢制	绿色 RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-2083	钢制	蓝色 RAL 5017	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-2085	钢制	灰色 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-2086	钢制	红色 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-2087	钢制	黄色 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-308	钢制	黑灰色 RAL 7021	M8	34	22	31	36	13	14
06092-3081	钢制	橙色 RAL 2004	M8	34	22	31	36	13	14
06092-3082	钢制	绿色 RAL 6032	M8	34	22	31	36	13	14
06092-3083	钢制	蓝色 RAL 5017	M8	34	22	31	36	13	14
06092-3085	钢制	灰色 RAL 7035	M8	34	22	31	36	13	14
06092-3086	钢制	红色 RAL 3020	M8	34	22	31	36	13	14
06092-3087	钢制	黄色 RAL 1021	M8	34	22	31	36	13	14
06092-310	钢制	黑灰色 RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	14
06092-3101	钢制	橙色 RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	14
06092-3102	钢制	绿色 RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	14
06092-3103	钢制	蓝色 RAL 5017	M10	34	22	31	36	13	14
06092-3105	钢制	灰色 RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	14
06092-3106	钢制	红色 RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	14
06092-3107	钢制	黄色 RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	14
06092-0104	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M4	21	14	19	22	8	10
06092-01041	不锈钢	橙色 RAL 2004	M4	21	14	19	22	8	10
06092-01042	不锈钢	绿色 RAL 6032	M4	21	14	19	22	8	10
06092-01043	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M4	21	14	19	22	8	10
06092-01045	不锈钢	灰色 RAL 7035	M4	21	14	19	22	8	10
06092-01046	不锈钢	红色 RAL 3020	M4	21	14	19	22	8	10
06092-01047	不锈钢	黄色 RAL 1021	M4	21	14	19	22	8	10
06092-0105	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01051	不锈钢	橙色 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01052	不锈钢	绿色 RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01053	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01055	不锈钢	灰色 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01056	不锈钢	红色 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01057	不锈钢	黄色 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	10
06092-0106	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	10
06092-01061	不锈钢	橙色 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	10
06092-01062	不锈钢	绿色 RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	10
06092-01063	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M6	21	14	19	22	8	10
06092-01065	不锈钢	灰色 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	10
06092-01066	不锈钢	红色 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	10
06092-01067	不锈钢	黄色 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	10
06092-0208	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-02081	不锈钢	橙色 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-02082	不锈钢	绿色 RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-02083	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-02085	不锈钢	灰色 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-02086	不锈钢	红色 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-02087	不锈钢	黄色 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-0308	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M8	34	22	31	36	13	14
06092-03081	不锈钢	橙色 RAL 2004	M8	34	22	31	36	13	14
06092-03082	不锈钢	绿色 RAL 6032	M8	34	22	31	36	13	14
06092-03083	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M8	34	22	31	36	13	14
06092-03085	不锈钢	灰色 RAL 7035	M8	34	22	31	36	13	14
06092-03086	不锈钢	红色 RAL 3020	M8	34	22	31	36	13	14
06092-03087	不锈钢	黄色 RAL 1021	M8	34	22	31	36	13	14
06092-0310	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	14
06092-03101	不锈钢	橙色 RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	14
06092-03102	不锈钢	绿色 RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	14

商品概述

订货号	材料	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	T
06092-03103	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M10	34	22	31	36	13	14
06092-03105	不锈钢	灰色 RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	14
06092-03106	不锈钢	红色 RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	14
06092-03107	不锈钢	黄色 RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	14