

## 商品描述/产品说明




## 产品说明

材料：  
压铸锌或不锈钢 1.4305 制脚杯。  
热塑性弹性体制防滑板。

规格：  
经黑色粉末喷涂处理的压铸锌制脚杯。  
亮色不锈钢脚杯。

提示：  
万向脚由脚杯和丝杠或球头组合而成。每种脚杯可以结合各个丝杠或各个球头。防滑板可以吸收振动力，防止万向脚滑脱。适配丝杠参见 27810。适配球头参见 27811。

## 图纸



## 商品概述

订货号	类型	主体材料	D	A	H	负载能力 max. kN
27801-20301	B	锌制	30	-	20	20
27801-20401	B	锌制	40	-	20	30
27801-20451	B	锌制	45	-	20	30
27801-20501	B	锌制	50	-	20	30
27801-20601	B	锌制	60	-	20	30
27801-20801	B	锌制	80	-	20	30
27801-21001	B	锌制	100	-	20	35
27801-21201	B	锌制	120	-	20	35
27801-20302	B	不锈钢	30	-	20	20
27801-20402	B	不锈钢	40	-	20	30
27801-20452	B	不锈钢	45	-	20	30
27801-20502	B	不锈钢	50	-	20	35
27801-20602	B	不锈钢	60	-	20	35
27801-20802	B	不锈钢	80	-	20	35
27801-21002	B	不锈钢	100	-	20	40
27801-21202	B	不锈钢	120	-	20	40

商品概述

---