

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
热固塑料 PF 31，黑色或红色。
钢制衬套，镀锌。

规格：
经高光泽抛光处理。


装配：
L 型的安装：用锤子轻轻的敲击手柄球将其固定。请仅使用橡胶或塑料锤子，重量不得超过 200 g！

规格 06250-21604 采用了黄铜材质衬套。
规格 06250-23008、06250-230081、06250-23508 和 06250-24008 采用了钢制衬套，经镀铜处理。

轴公差：
带夹具套筒的手柄球能够以 h9 的公差安装在市售的杆件上。随供的夹紧套筒确保了稳固连接。

图纸提示：
C 型：带挤压螺纹
E 型：带螺纹轴套
L 型：带夹紧套筒
M 型：带锥形钻孔

图纸



商品概述

订货号	类型	主体颜色	D	D1	D6	H	T
06250-11604	C	黑色	M4	16	8	15	9
06250-11605	C	黑色	M5	16	8	15	11
06250-12005	C	黑色	M5	20	12	18	11
06250-11606	C	黑色	M6	16	8	15	12
06250-12006	C	黑色	M6	20	12	18	14
06250-12506	C	黑色	M6	25	15	22,5	15
06250-12508	C	黑色	M8	25	15	22,5	17
06250-13008	C	黑色	M8	30	15	28	19
06250-13208	C	黑色	M8	32	18	29	17
06250-13508	C	黑色	M8	36	16	34	17

商品概述

订货号	类型	主体颜色	D	D1	D6	H	T
06250-14008	C	黑色	M8	40	22	37	17
06250-13210	C	黑色	M10	32	18	29	22
06250-13510	C	黑色	M10	36	16	34	23
06250-14010	C	黑色	M10	40	22	37	23
06250-14510	C	黑色	M10	45	17	43	22
06250-15010	C	黑色	M10	50	29	46	23
06250-14012	C	黑色	M12	40	22	37	26
06250-14512	C	黑色	M12	45	17	43	27
06250-15012	C	黑色	M12	50	29	46	25
06250-116041	C	红色	M4	16	8	15	6
06250-116051	C	红色	M5	16	8	15	7,5
06250-120051	C	红色	M5	20	12	18	7,5
06250-120061	C	红色	M6	20	12	18	9
06250-125061	C	红色	M6	25	15	23	9
06250-125081	C	红色	M8	25	15	23	12
06250-130081	C	红色	M8	30	16	28	12
06250-132081	C	红色	M8	32	18	29	12
06250-140081	C	红色	M8	40	20	37,5	12
06250-135101	C	红色	M10	36	17	33	15
06250-140101	C	红色	M10	40	20	37,5	15
06250-150101	C	红色	M10	50	22	48	15
06250-150121	C	红色	M12	50	28	48	18
06250-21604	E	黑色	M4	16	8	15	10
06250-22005	E	黑色	M5	20	12	18	12
06250-22006	E	黑色	M6	20	12	18	15
06250-22506	E	黑色	M6	25	15	22,5	15
06250-22508	E	黑色	M8	25	15	22,5	18
06250-23008	E	黑色	M8	30	15	28	15
06250-23208	E	黑色	M8	32	18	29	18
06250-23508	E	黑色	M8	36	16	34	18
06250-24008	E	黑色	M8	40	22	37	18
06250-23210	E	黑色	M10	32	18	29	18
06250-23510	E	黑色	M10	36	16	34	23
06250-24010	E	黑色	M10	40	22	37	23
06250-24510	E	黑色	M10	45	17	43	23
06250-25010	E	黑色	M10	50	29	46	23
06250-24012	E	黑色	M12	40	22	37	25
06250-24512	E	黑色	M12	45	17	43	25
06250-25012	E	黑色	M12	50	29	46	25
06250-220051	E	红色	M5	20	12	18	7,5
06250-225061	E	红色	M6	25	15	23	9
06250-230081	E	红色	M8	30	16	28	12
06250-235101	E	红色	M10	36	17	33	14
06250-240101	E	红色	M10	40	20	37,5	15
06250-240121	E	红色	M12	40	20	37,5	18
06250-250121	E	红色	M12	50	28	48	18
06250-42005	L	黑色	5	20	12	18	13
06250-42506	L	黑色	6	25	15	23	16
06250-42508	L	黑色	8	25	15	23	15
06250-43208	L	黑色	8	32	18	29	15
06250-43210	L	黑色	10	32	18	29	20
06250-44010	L	黑色	10	40	20	37,5	20
06250-44012	L	黑色	12	40	20	37,5	23
06250-45012	L	黑色	12	50	28	48	20
06250-31604	M	黑色	4	16	8	15	10
06250-32005	M	黑色	5	20	12	18	11
06250-32506	M	黑色	6	25	15	22,5	14
06250-32508	M	黑色	8	25	15	22,5	14
06250-33208	M	黑色	8	32	18	29	14
06250-33210	M	黑色	10	32	18	29	14
06250-34010	M	黑色	10	40	22	37	19
06250-34012	M	黑色	12	40	22	37	19
06250-35012	M	黑色	12	50	29	46	21

商品概述
