

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
铝制压铸件。


规格：  
亮色，经光滑打磨处理。

提示：  
尤其适合输送装置的稳固调节脚。带用于精确定位扁平支脚的定位块。

附件：  
适配螺纹杆参见 07640。

图纸提示：  
1) 校准标记

## 图纸



## 商品概述

订货号	A	A1	B	D	D1	H	L	T	负载能力 N
27833-161	65	-	70	M16	40	45	119,5	25	4000
27833-201	75	55	90	M20	52	50	139,5	27,5	6000