

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
热塑性塑料，玻璃纤维增强型。不锈钢轴。

规格：
黑色铰链。亮色轴。


提示：
具有不同叶片长度的铰链可在右侧或左侧使用。
根据要求，所有铰链还可配备导向块，以适应铝制型材的不同开槽（开槽 6、8 和 10）。它们简化了安装工作，防止铰链扭转，并令其具备更强的负载性能。

所示的铰链载荷值是不具约束力的指导值，未考虑安全因素，且不承担任何责任。所有数值仅供参考，并不对财产构成任何相关法律保证。

应力值是在实验室条件下得出。每个用户必须独自确定铰链是否符合各自的使用。

铰链连接的材质、连接方式、天气条件和磨损情况等都会对确定的值造成影响。

图纸



商品概述

订货号	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	D1	D2	D3	H	F1 N	F2 N
27852-201212	39	11,5	11,5	19,5	19,5	30	14	4,2	3	8	5,5	400	200
27852-251515	52	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	625	425
27852-251518	55,5	15	17,5	26	29,5	48	28	6,6	6	14	9	700	500
27852-251520	61,5	15	20	26	35,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
27852-251523	64,5	15	22,5	26	38,5	48	28	6,6	6	14	9	800	350
27852-251525	69,5	15	25	26	43,5	48	28	6,6	6	14	9	800	325
27852-251528	74,5	15	27,5	26	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	320
27852-251533	83,5	15	32,5	26	57,5	48	28	6,6	6	14	9	800	240
27852-301818	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
27852-301820	65	17,5	20	29,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
27852-301823	68	17,5	22,5	29,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
27852-301825	73	17,5	25	29,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
27852-301828	78	17,5	27,5	29,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	900	425
27852-301833	87	17,5	32,5	29,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	200
27852-352020	71	20	20	35,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
27852-352023	74	20	22,5	35,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
27852-352025	79	20	25	35,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
27852-352028	84	20	27,5	35,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	425
27852-352033	93	20	32,5	35,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	800	175
27852-402323	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
27852-402325	82	22,5	25	38,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
27852-402328	87	22,5	27,5	38,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	425
27852-402333	96	22,5	32,5	38,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	175
27852-452525	87	25	25	43,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
27852-452528	92	25	27,5	43,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	425
27852-452533	101	25	32,5	43,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	200
27852-502828	97	27,5	27,5	48,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	425
27852-502833	106	27,5	32,5	48,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	200
27852-603333	115	32,5	32,5	57,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	175