

商品描述/产品说明



产品说明

材料:

聚酰胺热塑性塑料制壳体。

O型圈,橡胶制 (NBR), 邵氏硬度 70。

塑料反射器。

规格:

透明壳体,高机械强度,抗老化,耐高达 90 ℃ 的高温,耐溶剂溶解,但不耐酒精,经防冻处理。

白色反射器。


提示:


在没有内部压力的区域使用。

图纸提示:

- 1) 反射器
- 2) O 型圈
- 3) 检查标记

图纸





商品概述

订货号	D	D1	D2	L	L1	L2
28006-2420	24	20	14	4	7	3
28006-3026	30	26	20	4	8	3,5
28006-3632	36	32	24	4	9	4
28006-4238	42	38	30	4	10	4
28006-4440	44	40	32	4	10	4



商品概述