

产品说明

材料:

聚酰胺 66 热塑性塑料制壳体、盖罩。 聚氨酯(PU 泡沫)制空气过滤器。 橡胶(NBR)平面密封件,邵氏硬度70。

规格: 黑色壳体。 红色盖罩。 过滤精度 40 µm。


温度范围:


耐高温,对于油为最高 100°C。

图纸提示:


- 1) 平面密封件
- 2) 盖子
- 3) 空气过滤器

图纸





防溅罩



对于在油槽中运行的传动机构 存在喷射油通过排气螺栓溢出的危险。 为避免这种情况,已为其配备折流板 (防溅板)。

仅一部分喷射流可以穿过锥形孔。 这部分喷射流在盖罩底部改变方向 在不会严重阻碍排气通过的情况下将油送回。

28036 带防溅罩的排气螺塞



商品概述

订货号	D	D1	L	L1
28036-30014	30	G1/4	21	10
28036-30038	30	G3/8	21	10
28036-30012	30	G1/2	21	10