


商品描述/产品说明



工作原理



产品说明

材料：
聚酰胺 66 热塑性塑料制壳体、盖罩。
不锈钢制压力弹簧。
橡胶（NBR）制阻隔体和平面密封件。


规格：
黑色壳体。
红色盖罩。

提示：
开启压力 0.20 - 0.25 bar。

温度范围：
耐高温，对于油为最高 100 °C。

图纸提示：
1) 平面密封件
2) 阻隔体
3) 盖子

图纸



商品概述

订货号	D	D1	L	L1
28038-30014	30	G1/4	21	10
28038-30038	30	G3/8	21	10
28038-30012	30	G1/2	21	10

商品概述
