

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
热塑性塑料
圆柱形螺栓 DIN 7984 和六角螺母 DIN 985，钢制。


规格：
黑色。
镀锌圆柱形螺栓和六角螺母。

提示：
带内齿的铰接件管接头可与带外齿的铰接件管接头 (29026) 接合成一个铰接件。
圆形管的基本尺寸为 Ø18 mm 或 Ø30mm。通过变径轴套 29042 可以用于更小直径或者方管。

根据要求：
用于固定的塑料夹紧杆。

附件：
- 变径轴套 29042
- 圆形管和方形管 29050

图纸



商品概述

订货号	A	C	D	E	F	G	H	K	L	N	P	S	T
29028-18	18	9,7	6,1	30	25	25	27,5	14	61,5	5,7	21	M6x18	M6-DIN 985

商品概述

订货号	A	C	D	E	F	G	H	K	L	N	P	S	T
29028-30	30	16,5	8,1	45	40	40	43	22,5	95,5	6,5	28,5	M8x25	M8-DIN 985