

商品描述/产品说明



产品说明

规格：

磁性基座：遮盖保护，镀锌表面。

提示：

吸力 450 N，使用温度最高 100 °C。从制造技术上，无法完全避免装入的磁性材料的附着面上出现极细裂纹。但是这绝对不会对吸持磁铁的功能造成影响。（另请参见 09065-10）。

商品概述

订货号	总高	立柱高度	立柱- \varnothing	磁性基座 \varnothing	磁性基座 底高	磁性基座 总高	连接螺纹
31125-01	284	250	16	80	18	34	M10