

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
聚酰胺。

提示：

聚酰胺制车轮防碎、耐腐蚀、抗冲击和抗撞击并且耐化学性。此外，车轮还具有高耐磨强度和低滚动阻力。


适用95040。

图纸提示：

A 型：滑动轴承

B 型：滚珠轴承

## 图纸



## 商品概述

订货号	类型	形状类型	D	D1	B	B1	承载负荷 kg
95064-07532	A	滑动轴承	75	12	32	35	300
95064-10037	A	滑动轴承	100	15	37	45	500
95064-12540	A	滑动轴承	125	15	40	45	700
95064-15050	A	滑动轴承	150	20	50	60	800
95064-20050	A	滑动轴承	200	20	50	60	1500
95064-25065	A	滑动轴承	250	25	65	70	2000
95064-075321	B	滚珠轴承	75	15	32	35	300
95064-100371	B	滚珠轴承	100	15	37	45	500
95064-125401	B	滚珠轴承	125	20	40	45	700
95064-150501	B	滚珠轴承	150	20	50	60	800
95064-200501	B	滚珠轴承	200	25	50	60	1500
95064-250651	B	滚珠轴承	250	25	65	65	2000

商品概述

---