

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制镀锌。

提示：

带弹簧卡扣的万向球可轻松从作用侧安装和拆卸。利用有弹簧卡扣进行固定。容许安装孔有较大公差。

它具备可防止脏污的毛毡密封件。


S = 安装板的最低额定厚度。

图纸提示：


- 1) 负载球
- 2) 支承球

B 型：镀锌盖罩和壳体，钢制珠

C 型：镀锌盖罩和壳体，不锈钢珠



图纸



商品概述

订货号	类型	DK	D	D1	安装孔-Ø DB	H	H1	H2	S	额定负载 C (N)
95160-115	B	15,8	24±0,1	31	25 +0,5	21	9,5	2,8	2	600
95160-122	B	22,2	36±0,1	45	37 +0,5	30	9,8	2,8	3	1600
95160-130	B	30	45±0,1	55	46 +0,5	37	13,8	4	6	3000
95160-215	C	15,8	24±0,1	31	25 +0,5	21	9,5	2,8	2	600

商品概述

订货号	类型	DK	D	D1	安装孔-Ø DB	H	H1	H2	S	额定负载 C (N)
95160-222	C	22,2	36±0,1	45	37 +0,5	30	9,8	2,8	3	1600
95160-230	C	30	45±0,1	55	46 +0,5	37	13,8	4	6	3000