

商品描述/产品说明



利用环氧树脂
液态金属胶修复

产品说明

说明：

安全数据表（参见下载）的正式版本和各种语言版本均可在网上通过搜索关键词“Henkel Documents”获取。

一般性：

双管注射器-环氧树脂液态金属胶97990-3450025

双成分环氧胶粘剂在室温下硬化。粘合剂在金属表面上具有高强度。间隙填充能力使得该粘合剂非常适合用于由金属，陶瓷，热固性塑料或木材的粗糙和破裂表面。

双管注射器自动保证正确的混合比。

商品概述

订货号	容器	内部标识号	产品	混合比	操作时间 分钟	工作温度
97990-3450025	25 ml	3450	双管	1:1	15	-55 °C – +100 °C