


## 商品描述/产品说明



粘接不同材料

## 产品说明

## 一般性：

这种胶粘剂使金属、橡胶、塑料和其他材料彼此相连。几秒之内实现高强度粘接。

LOCTITE 万能胶（氰基丙烯酸酯），97990-401....

这种胶粘剂粘接各种材料（金属、塑料、皮革、橡胶、木材、纸板、陶瓷等）并实现极小间隙下的极高强度。

-40 °C 至 +120 °C 的耐温度变化性。

LOCTITE 塑料粘接剂，97990-4060770

用于难以粘接塑料如聚乙烯 (PE) 和聚丙烯 (PP) 的瞬干胶 406（氰基丙烯酸酯）和 770 的塑料用组合粘接剂。

-40 °C 至 +120 °C 的耐温度变化性。

凝胶状LOCTITE万能胶（氰基丙烯酸酯），97990-454....

这种凝胶状胶粘剂可精确应用，即使在垂直表面也不会流出和滴下。粘接各种材料，甚至多孔材料。

良好的间隙填充能力。

-40 °C 至 +120 °C 的耐温度变化性。

## 商品概述

订货号	容器	内部标识号	工作环境	粘度 m Pa · s	操作时间 秒	固化时间 小时	粘接间距 mm
97990-4010020	20 g 瓶	401	空气湿度	100	3-10	12	0,05-0,1
97990-4010050	50 g 瓶	401	空气湿度	100	3-10	12	0,05-0,1
97990-4060770	20/10 g 套装	406/770	空气湿度	20	2-10	12	0,05-0,1
97990-4540020	20 g 软管	454	空气湿度	凝胶状	5-10	12	0,05-0,1