


商品描述/产品说明



弹性连接和密封

产品说明

提示：

* 膜形成时间。

一般性：

用于永久弹性粘接，同时实现防水、防尘等密封效果。

LOCTITE永久弹性胶粘剂和密封剂，97990-5366310

透明胶体，用作粘合剂以最佳地密封，胶水和保护。典型应用是在火车上密封墙板，密封热源（烤箱，热交换器，蒸汽管，热水锅炉），保护和隔离开关盒和胶合HCR硅。也用于维修部门。

-50°C至+200°C的耐温度变化性。

LOCTITE永久弹性黑色胶粘剂和密封剂，97990-5368310

黑色胶体，主要用于密封。也适用于胶合和高温应用。用于许多工业领域，如家用电器，汽车和航空产业。

-50°C至+200°C的耐温度变化性。

商品概述

订货号	容器	内部标识号	工作环境	操作时间 分钟	抗张强度 N/mm ²	伸长率 %	肖氏硬度
97990-5366310	310 ml 胶筒	5366	空气湿度	5*	2	530	25A
97990-5368310	310 ml 胶筒	5368	空气湿度	5*	2	435	26A