


商品描述/产品说明



粘接衬套和轴承

产品说明

一般性：

用于粘接滑动配合、压配合和冷缩配合中的衬套、轴承和套筒。
全面表面接触防止间隙、锈蚀和摩擦腐蚀。

耐油LOCTITE快干胶，97990-603....

本产品用于胶合圆柱形紧固件部件。它容忍少量油污。在紧密配合的金属表面之间隔离空气硬化，并防止由敲击和振动引起的松动和泄漏。典型的应用是轴承座中的滚子轴承或油浸衬套的固定。

-55°C至+150°C的耐温度变化性。

专用LOCTITE快干胶，97990-638....

该产品用于胶合圆柱形紧固件部件，特别是在高达0.25 mm的间隙并且在室温下的达最大强度。在紧密配合的金属表面之间隔离空气硬化，并防止由敲击和振动引起的松动和泄漏。

-55°C至+180°C的耐温度变化性。

通用LOCTITE快干胶，97990-648....

本产品用于胶合圆柱形紧固件部件。在紧密配合的金属表面之间隔离空气硬化，并防止由敲击和振动引起的松动和泄漏。典型的应用是其他粘合齿轮和链轮来驱动轴。

-55°C至+180°C的耐温度变化性。

商品概述

订货号	容器	内部标识号	工作环境	粘度 m Pa · s	操作时间 分钟	粘接间距 mm
97990-6030010	10 ml 瓶	603	厌氧	100-150	8	0,1
97990-6030050	50 ml 瓶	603	厌氧	100-150	8	0,1
97990-6380010	10 ml 瓶	638	厌氧	2000-3000	4	0,25
97990-6380050	50 ml 瓶	638	厌氧	2000-3000	4	0,25
97990-6480010	10 ml 瓶	648	厌氧	400-600	3	0,15
97990-6480050	50 ml 瓶	648	厌氧	400-600	3	0,15