



抬起
脱开



产品说明

材料：

压铸锌材质的把手，符合 DIN EN 12844。

强度等级 5.8 的钢制部件。

不锈钢材质的保护罩 1.4305。

规格：

把手经塑料涂层。

钢制部件经黑色氧化。

保护罩，不锈钢，亮色。

提示：

标配供应：

橙色 RAL 2004。

当 $L \geq 60$ mm 时，螺纹长度为 60 mm。

根据要求：


其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。

尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

图纸提示：

1) 平端 DIN EN ISO 4753

图纸



06460 带外螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄，哑光纯橙涂层，钢制螺纹嵌入件经氧化处理



商品概述

订货号	尺寸	主体颜色	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	齿数
06460-92062X15	2	橙色 RAL 2004	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92062X20	2	橙色 RAL 2004	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92062X25	2	橙色 RAL 2004	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92062X30	2	橙色 RAL 2004	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92062X35	2	橙色 RAL 2004	M6	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92062X40	2	橙色 RAL 2004	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92062X45	2	橙色 RAL 2004	M6	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92062X50	2	橙色 RAL 2004	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92062X55	2	橙色 RAL 2004	M6	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92062X60	2	橙色 RAL 2004	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92082X15	2	橙色 RAL 2004	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92082X20	2	橙色 RAL 2004	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92082X25	2	橙色 RAL 2004	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92082X30	2	橙色 RAL 2004	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92082X35	2	橙色 RAL 2004	M8	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92082X40	2	橙色 RAL 2004	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92082X45	2	橙色 RAL 2004	M8	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92082X50	2	橙色 RAL 2004	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92082X55	2	橙色 RAL 2004	M8	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92082X60	2	橙色 RAL 2004	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92102X15	2	橙色 RAL 2004	M10	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92102X20	2	橙色 RAL 2004	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92102X25	2	橙色 RAL 2004	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92102X30	2	橙色 RAL 2004	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92102X35	2	橙色 RAL 2004	M10	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92102X40	2	橙色 RAL 2004	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92102X45	2	橙色 RAL 2004	M10	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92102X50	2	橙色 RAL 2004	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92102X55	2	橙色 RAL 2004	M10	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-92102X60	2	橙色 RAL 2004	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06460-93082X15	3	橙色 RAL 2004	M8	15	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06460-93082X20	3	橙色 RAL 2004	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06460-93082X25	3	橙色 RAL 2004	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06460-93082X30	3	橙色 RAL 2004	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06460-93082X35	3	橙色 RAL 2004	M8	35	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06460-93082X40	3	橙色 RAL 2004	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06460-93082X45	3	橙色 RAL 2004	M8	45	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06460-93082X50	3	橙色 RAL 2004	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06460-93082X55	3	橙色 RAL 2004	M8	55	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06460-93082X60	3	橙色 RAL 2004	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06460-93102X15	3	橙色 RAL 2004	M10	15	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06460-93102X20	3	橙色 RAL 2004	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06460-93102X25	3	橙色 RAL 2004	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06460-93102X30	3	橙色 RAL 2004	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06460-93102X35	3	橙色 RAL 2004	M10	35	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06460-93102X40	3	橙色 RAL 2004	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06460-93102X45	3	橙色 RAL 2004	M10	45	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06460-93102X50	3	橙色 RAL 2004	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06460-93102X55	3	橙色 RAL 2004	M10	55	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06460-93102X60	3	橙色 RAL 2004	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22