02006_P 自适应球头端面，可调节，带 O 型圈，P 型，不锈钢顶珠，聚氨酯表面

商品描述/产品说明

产品说明

材料：
调质钢主体。
顶珠：
P 型为不锈钢，聚氨酯表面。

规格：
主体经调质和和黑色氧化处理。
顶珠：
P 型，配聚氨酯硬度达到 60° 邵氏硬度。

提示：
自适应球头支撑块用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。
此外，其还在夹具与刀具制造中充当挡块、垫板和弹簧柱塞。

球头稳定，可防止转动。

O 型：耐研磨的金刚石表面和顶珠固定熔接。尤其适用微弱夹紧力之下光滑和滑动应用的防滑固定。期间金刚石颗粒可以向非常小的表面传输极高的保持力，并将表面损坏降至最低。
金刚石表面拥有优异的抗磨损性能。

优点：
内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入，确保稳定可靠。

图纸



商品概述

订货号	类型	B	D2	D3	H	H1	E	SW	SW1	W	顶珠 ø
02006-606X012	P	12	M6	10	12	4	11,5	10	-	28	7
02006-606X025	P	25	M6	10	12	4	11,5	10	-	28	7
02006-606X040	P	40	M6	10	12	4	11,5	10	-	28	7
02006-608X012	P	12	M8	13	16,5	5	15	13	-	28	10
02006-608X025	P	25	M8	13	16,5	5	15	13	-	28	10
02006-608X040	P	40	M8	13	16,5	5	15	13	-	28	10
02006-610X015	P	15	M10	16	18	5	19,6	17	3	28	13
02006-610X030	P	30	M10	16	18	5	19,6	17	3	28	13
02006-610X050	P	50	M10	16	18	5	19,6	17	3	28	13

02006_P 自适应球头端面，可调节，带 O 型圈，P 型，不锈钢顶珠，聚氨酯表面

商品概述

订货号	类型	B	D2	D3	H	H1	E	SW	SW1	W	顶珠 ø
02006-612X020	P	20	M12	21	21	6	21,9	19	5	24	15
02006-612X040	P	40	M12	21	21	6	21,9	19	5	24	15
02006-612X060	P	60	M12	21	21	6	21,9	19	5	24	15
02006-616X025	P	25	M16	23	25	6	27,7	24	6	24	20
02006-616X050	P	50	M16	23	25	6	27,7	24	6	24	20
02006-616X080	P	80	M16	23	25	6	27,7	24	6	24	20