



产品说明

材料：

调质钢主体。

顶珠为防锈和防酸型钢制。

嵌入件：

E 型为不锈钢。

规格：

主体经调质和黑色氧化处理。

顶珠经硬化处理，亮色。

嵌入件：

E 型经硬化处理，亮色。

提示：

自适应球头支撑块用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。
此外，自适应球头支撑块在夹具制造中充当挡块、定位块、支撑块使用。


轻轻按压圆柱头螺栓便可以将球头从外壳中取出。

球头稳定，可防止转动。

优点：

由于嵌入件是可以进行更换的，故此实现了较高的经济性。

内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入，确保稳定可靠。



商品概述

订货号	类型	B	D2	D3	H	H1	H2	E	SW	SW1	顶珠 ϕ	负载能力 max. kN (静态负载)	不锈钢嵌入件 的 订货号
02007-210X015	E	15	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	07113-10102
02007-210X030	E	30	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	07113-10102
02007-210X050	E	50	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	07113-10102
02007-212X020	E	20	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	07113-12102
02007-212X040	E	40	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	07113-12102
02007-212X060	E	60	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	07113-12102
02007-216X025	E	25	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	07113-16102
02007-216X050	E	50	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	07113-16102

商品概述

订货号	类型	B	D2	D3	H	H1	H2	E	SW	SW1	顶珠 ø	负载能力 max. kN (静态负载)	不锈钢嵌入件 的 订货号
02007-216X080	E	80	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	07113-16102
02007-220X030	E	30	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	07113-20102
02007-220X060	E	60	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	07113-20102
02007-220X100	E	100	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	07113-20102
02007-224X040	E	40	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	121	07113-25102
02007-224X100	E	100	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	121	07113-25102