



产品说明


材料：
调质钢主体。
顶珠为防锈和防酸型钢制。
嵌入件：
E 型为不锈钢。

规格：
主体经调质和黑色氧化处理。
顶珠经硬化处理，亮色。
嵌入件：
E 型经硬化处理，亮色。

提示：
自调整支撑垫用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。
此外，自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、垫块、压紧块使用。
轻轻按压圆柱头螺栓便可以将顶珠从外壳中取出。
顶珠防转动保险。

优点：
由于嵌入件是可以进行更换的，故此实现了较高的经济性。
内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入，确保稳定可靠。

图纸



商品概述

订货号	类型	B	D2	D3	H1	H2	SW1	顶珠 \varnothing	负载能力 max. kN (静态负载)	不锈钢嵌入件的 订货号
02009-220X030	E	30	M20	10	4	10	10	13	37	07113-10102
02009-220X050	E	50	M20	10	4	10	10	13	37	07113-10102
02009-220X070	E	70	M20	10	4	10	10	13	37	07113-10102
02009-224X040	E	40	M24	12	4	10	10	15	55	07113-12102
02009-224X080	E	80	M24	12	4	10	10	15	55	07113-12102