



产品说明

材料：

调质钢主体。

顶珠为防锈和防酸型钢制。

嵌入件：

P 型为不锈钢。

规格：

主体经调质和黑色氧化处理。

顶珠经硬化处理，亮色。

嵌入件：

P 型配聚氨酯表面，硬度达到 60° 邵氏硬度。

提示：

自调整支撑垫用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。

此外，自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、垫块、压紧块使用。

轻轻按压圆柱头螺栓便可以将顶珠从外壳中取出。


顶珠防转动保险。

优点：

由于嵌入件是可以进行更换的，故此实现了较高的经济性。

内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入，确保稳定可靠。

图纸



商品概述

订货号	类型	B	D2	D3	D4	H1	H2	SW1	顶珠 $\varnothing$	负载能力 max. kN (静态负载)	不锈钢嵌入件 订货号 聚氨酯表面
02009-620X030	P	30	M20	10	10	6	12	10	13	37	07113-10126
02009-620X050	P	50	M20	10	10	6	12	10	13	37	07113-10126
02009-620X070	P	70	M20	10	10	6	12	10	13	37	07113-10126
02009-624X040	P	40	M24	12	13	6	12	10	15	55	07113-12126
02009-624X080	P	80	M24	12	13	6	12	10	15	55	07113-12126