

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
聚氨酯 (PU) 和钢帘线。

提示：  
具有米制节距的带梯形型材和增强型钢帘线的连续制造齿带。用于均匀分配力和负载下较少齿部变形的优化齿廓。多边效应降低运行更平静。齿带适用于高精度的驱动传动，安全可靠且很好化学效应。

温度范围：  
从 -30 °C 至 +90 °C

特征：

- 免维护
- 高功率传输
- 低皮带伸长度
- 定位精确和角度
- 非常良好的耐化学性，尤其是针对油、油脂和燃料
- 最高耐磨强度
- 最高 70 kW 的可传输功率
- 最高 10000 rpm 的允许转速

## 商品概述

| 订货号             | 型材  | 皮带宽度 | 齿数  | 有效长度 |
|-----------------|-----|------|-----|------|
| 22057-0510X0225 | AT5 | 10   | 45  | 225  |
| 22057-0510X0255 | AT5 | 10   | 51  | 255  |
| 22057-0510X0280 | AT5 | 10   | 56  | 280  |
| 22057-0510X0300 | AT5 | 10   | 60  | 300  |
| 22057-0510X0340 | AT5 | 10   | 68  | 340  |
| 22057-0510X0375 | AT5 | 10   | 75  | 375  |
| 22057-0510X0390 | AT5 | 10   | 78  | 390  |
| 22057-0510X0420 | AT5 | 10   | 84  | 420  |
| 22057-0510X0455 | AT5 | 10   | 91  | 455  |
| 22057-0510X0500 | AT5 | 10   | 100 | 500  |
| 22057-0510X0545 | AT5 | 10   | 109 | 545  |
| 22057-0510X0600 | AT5 | 10   | 120 | 600  |
| 22057-0510X0610 | AT5 | 10   | 122 | 610  |
| 22057-0510X0660 | AT5 | 10   | 132 | 660  |
| 22057-0510X0720 | AT5 | 10   | 144 | 720  |
| 22057-0510X0750 | AT5 | 10   | 150 | 750  |
| 22057-0510X0780 | AT5 | 10   | 156 | 780  |
| 22057-0510X0825 | AT5 | 10   | 165 | 825  |
| 22057-0510X0975 | AT5 | 10   | 195 | 975  |
| 22057-0510X1050 | AT5 | 10   | 210 | 1050 |
| 22057-0510X1125 | AT5 | 10   | 225 | 1125 |
| 22057-0510X1500 | AT5 | 10   | 300 | 1500 |
| 22057-0516X0225 | AT5 | 16   | 45  | 225  |
| 22057-0516X0255 | AT5 | 16   | 51  | 255  |
| 22057-0516X0280 | AT5 | 16   | 56  | 280  |
| 22057-0516X0300 | AT5 | 16   | 60  | 300  |
| 22057-0516X0340 | AT5 | 16   | 68  | 340  |
| 22057-0516X0375 | AT5 | 16   | 75  | 375  |
| 22057-0516X0390 | AT5 | 16   | 78  | 390  |
| 22057-0516X0420 | AT5 | 16   | 84  | 420  |
| 22057-0516X0455 | AT5 | 16   | 91  | 455  |
| 22057-0516X0500 | AT5 | 16   | 100 | 500  |
| 22057-0516X0545 | AT5 | 16   | 109 | 545  |
| 22057-0516X0600 | AT5 | 16   | 120 | 600  |
| 22057-0516X0610 | AT5 | 16   | 122 | 610  |

## 商品概述

| 订货号             | 型材  | 皮带宽度 | 齿数  | 有效长度 |
|-----------------|-----|------|-----|------|
| 22057-0516X0660 | AT5 | 16   | 132 | 660  |
| 22057-0516X0720 | AT5 | 16   | 144 | 720  |
| 22057-0516X0750 | AT5 | 16   | 150 | 750  |
| 22057-0516X0780 | AT5 | 16   | 156 | 780  |
| 22057-0516X0825 | AT5 | 16   | 165 | 825  |
| 22057-0516X0975 | AT5 | 16   | 195 | 975  |
| 22057-0516X1050 | AT5 | 16   | 210 | 1050 |
| 22057-0516X1125 | AT5 | 16   | 225 | 1125 |
| 22057-0516X1500 | AT5 | 16   | 300 | 1500 |
| 22057-0525X0225 | AT5 | 25   | 45  | 225  |
| 22057-0525X0255 | AT5 | 25   | 51  | 255  |
| 22057-0525X0280 | AT5 | 25   | 56  | 280  |
| 22057-0525X0300 | AT5 | 25   | 60  | 300  |
| 22057-0525X0340 | AT5 | 25   | 68  | 340  |
| 22057-0525X0375 | AT5 | 25   | 75  | 375  |
| 22057-0525X0390 | AT5 | 25   | 78  | 390  |
| 22057-0525X0420 | AT5 | 25   | 84  | 420  |
| 22057-0525X0455 | AT5 | 25   | 91  | 455  |
| 22057-0525X0500 | AT5 | 25   | 100 | 500  |
| 22057-0525X0545 | AT5 | 25   | 109 | 545  |
| 22057-0525X0600 | AT5 | 25   | 120 | 600  |
| 22057-0525X0610 | AT5 | 25   | 122 | 610  |
| 22057-0525X0660 | AT5 | 25   | 132 | 660  |
| 22057-0525X0720 | AT5 | 25   | 144 | 720  |
| 22057-0525X0750 | AT5 | 25   | 150 | 750  |
| 22057-0525X0780 | AT5 | 25   | 156 | 780  |
| 22057-0525X0825 | AT5 | 25   | 165 | 825  |
| 22057-0525X0975 | AT5 | 25   | 195 | 975  |
| 22057-0525X1050 | AT5 | 25   | 210 | 1050 |
| 22057-0525X1500 | AT5 | 25   | 300 | 1500 |