

商品描述/产品说明



产品说明


材料：

热塑性塑料，黑灰色。


螺栓，钢制 5.8，或者不锈钢 1.4305。

规格：

钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。



图纸



商品概述

订货号	材料	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	L
06092-105X10	钢制	黑灰色 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1051X10	钢制	橙色 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1052X10	钢制	绿色 RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1053X10	钢制	蓝色 RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1055X10	钢制	灰色 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1056X10	钢制	红色 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1057X10	钢制	黄色 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	10
06092-105X12	钢制	黑灰色 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	12
06092-1051X12	钢制	橙色 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	12
06092-1052X12	钢制	绿色 RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	12
06092-1053X12	钢制	蓝色 RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	12
06092-1055X12	钢制	灰色 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	12
06092-1056X12	钢制	红色 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	12
06092-1057X12	钢制	黄色 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	12
06092-105X15	钢制	黑灰色 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	15
06092-1051X15	钢制	橙色 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	15
06092-1052X15	钢制	绿色 RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	15
06092-1053X15	钢制	蓝色 RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	15
06092-1055X15	钢制	灰色 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	15
06092-1056X15	钢制	红色 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	15
06092-1057X15	钢制	黄色 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	15
06092-105X20	钢制	黑灰色 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	20
06092-1051X20	钢制	橙色 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	20
06092-1052X20	钢制	绿色 RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	20
06092-1053X20	钢制	蓝色 RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	20
06092-1055X20	钢制	灰色 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	20
06092-1056X20	钢制	红色 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	20
06092-1057X20	钢制	黄色 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	20
06092-105X25	钢制	黑灰色 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	25
06092-1051X25	钢制	橙色 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	25
06092-1052X25	钢制	绿色 RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	25
06092-1053X25	钢制	蓝色 RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	25
06092-1055X25	钢制	灰色 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	25
06092-1056X25	钢制	红色 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	25
06092-1057X25	钢制	黄色 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	25
06092-106X15	钢制	黑灰色 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	15
06092-1061X15	钢制	橙色 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	15
06092-1062X15	钢制	绿色 RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	15
06092-1063X15	钢制	蓝色 RAL 5017	M6	21	14	19	22	8	15
06092-1065X15	钢制	灰色 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	15
06092-1066X15	钢制	红色 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	15
06092-1067X15	钢制	黄色 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	15
06092-106X20	钢制	黑灰色 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	20
06092-1061X20	钢制	橙色 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	20
06092-1062X20	钢制	绿色 RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	20
06092-1063X20	钢制	蓝色 RAL 5017	M6	21	14	19	22	8	20
06092-1065X20	钢制	灰色 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	20
06092-1066X20	钢制	红色 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	20
06092-1067X20	钢制	黄色 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	20
06092-106X25	钢制	黑灰色 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	25
06092-1061X25	钢制	橙色 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	25
06092-1062X25	钢制	绿色 RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	25
06092-1063X25	钢制	蓝色 RAL 5017	M6	21	14	19	22	8	25
06092-1065X25	钢制	灰色 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	25
06092-1066X25	钢制	红色 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	25
06092-1067X25	钢制	黄色 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	25
06092-106X30	钢制	黑灰色 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	30
06092-1061X30	钢制	橙色 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	30
06092-1062X30	钢制	绿色 RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	30
06092-1063X30	钢制	蓝色 RAL 5017	M6	21	14	19	22	8	30
06092-1065X30	钢制	灰色 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	30
06092-1066X30	钢制	红色 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	30
06092-1067X30	钢制	黄色 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	30
06092-208X20	钢制	黑灰色 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	20
06092-2081X20	钢制	橙色 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	20

商品概述

订货号	材料	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	L
06092-2082X20	钢制	绿色 RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	20
06092-2083X20	钢制	蓝色 RAL 5017	M8	26	18	23	26	9,5	20
06092-2085X20	钢制	灰色 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	20
06092-2086X20	钢制	红色 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	20
06092-2087X20	钢制	黄色 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	20
06092-208X25	钢制	黑灰色 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	25
06092-2081X25	钢制	橙色 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	25
06092-2082X25	钢制	绿色 RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	25
06092-2083X25	钢制	蓝色 RAL 5017	M8	26	18	23	26	9,5	25
06092-2085X25	钢制	灰色 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	25
06092-2086X25	钢制	红色 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	25
06092-2087X25	钢制	黄色 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	25
06092-208X30	钢制	黑灰色 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	30
06092-2081X30	钢制	橙色 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	30
06092-2082X30	钢制	绿色 RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	30
06092-2083X30	钢制	蓝色 RAL 5017	M8	26	18	23	26	9,5	30
06092-2085X30	钢制	灰色 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	30
06092-2086X30	钢制	红色 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	30
06092-2087X30	钢制	黄色 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	30
06092-208X40	钢制	黑灰色 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	40
06092-2081X40	钢制	橙色 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	40
06092-2082X40	钢制	绿色 RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	40
06092-2083X40	钢制	蓝色 RAL 5017	M8	26	18	23	26	9,5	40
06092-2085X40	钢制	灰色 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	40
06092-2086X40	钢制	红色 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	40
06092-2087X40	钢制	黄色 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	40
06092-310X20	钢制	黑灰色 RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	20
06092-3101X20	钢制	橙色 RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	20
06092-3102X20	钢制	绿色 RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	20
06092-3103X20	钢制	蓝色 RAL 5017	M10	34	22	31	36	13	20
06092-3105X20	钢制	灰色 RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	20
06092-3106X20	钢制	红色 RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	20
06092-3107X20	钢制	黄色 RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	20
06092-310X30	钢制	黑灰色 RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	30
06092-3101X30	钢制	橙色 RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	30
06092-3102X30	钢制	绿色 RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	30
06092-3103X30	钢制	蓝色 RAL 5017	M10	34	22	31	36	13	30
06092-3105X30	钢制	灰色 RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	30
06092-3106X30	钢制	红色 RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	30
06092-3107X30	钢制	黄色 RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	30
06092-310X40	钢制	黑灰色 RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	40
06092-3101X40	钢制	橙色 RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	40
06092-3102X40	钢制	绿色 RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	40
06092-3103X40	钢制	蓝色 RAL 5017	M10	34	22	31	36	13	40
06092-3105X40	钢制	灰色 RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	40
06092-3106X40	钢制	红色 RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	40
06092-3107X40	钢制	黄色 RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	40
06092-0105X10	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01051X10	不锈钢	橙色 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01052X10	不锈钢	绿色 RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01053X10	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01055X10	不锈钢	灰色 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01056X10	不锈钢	红色 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01057X10	不锈钢	黄色 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	10
06092-0105X12	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	12
06092-01051X12	不锈钢	橙色 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	12
06092-01052X12	不锈钢	绿色 RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	12
06092-01053X12	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	12
06092-01055X12	不锈钢	灰色 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	12
06092-01056X12	不锈钢	红色 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	12
06092-01057X12	不锈钢	黄色 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	12
06092-0105X15	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	15
06092-01051X15	不锈钢	橙色 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	15
06092-01052X15	不锈钢	绿色 RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	15
06092-01053X15	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	15

商品概述

订货号	材料	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	L
06092-01055X15	不锈钢	灰色 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	15
06092-01056X15	不锈钢	红色 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	15
06092-01057X15	不锈钢	黄色 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	15
06092-0105X20	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	20
06092-01051X20	不锈钢	橙色 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	20
06092-01052X20	不锈钢	绿色 RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	20
06092-01053X20	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	20
06092-01055X20	不锈钢	灰色 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	20
06092-01056X20	不锈钢	红色 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	20
06092-01057X20	不锈钢	黄色 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	20
06092-0105X25	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	25
06092-01051X25	不锈钢	橙色 RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	25
06092-01052X25	不锈钢	绿色 RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	25
06092-01053X25	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	25
06092-01055X25	不锈钢	灰色 RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	25
06092-01056X25	不锈钢	红色 RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	25
06092-01057X25	不锈钢	黄色 RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	25
06092-0106X15	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	15
06092-01061X15	不锈钢	橙色 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	15
06092-01062X15	不锈钢	绿色 RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	15
06092-01063X15	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M6	21	14	19	22	8	15
06092-01065X15	不锈钢	灰色 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	15
06092-01066X15	不锈钢	红色 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	15
06092-01067X15	不锈钢	黄色 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	15
06092-0106X20	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	20
06092-01061X20	不锈钢	橙色 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	20
06092-01062X20	不锈钢	绿色 RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	20
06092-01063X20	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M6	21	14	19	22	8	20
06092-01065X20	不锈钢	灰色 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	20
06092-01066X20	不锈钢	红色 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	20
06092-01067X20	不锈钢	黄色 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	20
06092-0106X25	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	25
06092-01061X25	不锈钢	橙色 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	25
06092-01062X25	不锈钢	绿色 RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	25
06092-01063X25	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M6	21	14	19	22	8	25
06092-01065X25	不锈钢	灰色 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	25
06092-01066X25	不锈钢	红色 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	25
06092-01067X25	不锈钢	黄色 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	25
06092-0106X30	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	30
06092-01061X30	不锈钢	橙色 RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	30
06092-01062X30	不锈钢	绿色 RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	30
06092-01063X30	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M6	21	14	19	22	8	30
06092-01065X30	不锈钢	灰色 RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	30
06092-01066X30	不锈钢	红色 RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	30
06092-01067X30	不锈钢	黄色 RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	30
06092-0208X20	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	20
06092-02081X20	不锈钢	橙色 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	20
06092-02082X20	不锈钢	绿色 RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	20
06092-02083X20	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M8	26	18	23	26	9,5	20
06092-02085X20	不锈钢	灰色 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	20
06092-02086X20	不锈钢	红色 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	20
06092-02087X20	不锈钢	黄色 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	20
06092-0208X25	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	25
06092-02081X25	不锈钢	橙色 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	25
06092-02082X25	不锈钢	绿色 RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	25
06092-02083X25	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M8	26	18	23	26	9,5	25
06092-02085X25	不锈钢	灰色 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	25
06092-02086X25	不锈钢	红色 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	25
06092-02087X25	不锈钢	黄色 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	25
06092-0208X30	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	30
06092-02081X30	不锈钢	橙色 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	30
06092-02082X30	不锈钢	绿色 RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	30
06092-02083X30	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M8	26	18	23	26	9,5	30
06092-02085X30	不锈钢	灰色 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	30
06092-02086X30	不锈钢	红色 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	30

商品概述

订货号	材料	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	L
06092-02087X30	不锈钢	黄色 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	30
06092-0208X40	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	40
06092-02081X40	不锈钢	橙色 RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	40
06092-02082X40	不锈钢	绿色 RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	40
06092-02083X40	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M8	26	18	23	26	9,5	40
06092-02085X40	不锈钢	灰色 RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	40
06092-02086X40	不锈钢	红色 RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	40
06092-02087X40	不锈钢	黄色 RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	40
06092-0310X20	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	20
06092-03101X20	不锈钢	橙色 RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	20
06092-03102X20	不锈钢	绿色 RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	20
06092-03103X20	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M10	34	22	31	36	13	20
06092-03105X20	不锈钢	灰色 RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	20
06092-03106X20	不锈钢	红色 RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	20
06092-03107X20	不锈钢	黄色 RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	20
06092-0310X30	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	30
06092-03101X30	不锈钢	橙色 RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	30
06092-03102X30	不锈钢	绿色 RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	30
06092-03103X30	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M10	34	22	31	36	13	30
06092-03105X30	不锈钢	灰色 RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	30
06092-03106X30	不锈钢	红色 RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	30
06092-03107X30	不锈钢	黄色 RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	30
06092-0310X40	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	40
06092-03101X40	不锈钢	橙色 RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	40
06092-03102X40	不锈钢	绿色 RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	40
06092-03103X40	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M10	34	22	31	36	13	40
06092-03105X40	不锈钢	灰色 RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	40
06092-03106X40	不锈钢	红色 RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	40
06092-03107X40	不锈钢	黄色 RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	40