

商品描述/产品说明




黑灰色 RAL 7021	纯橙色 RAL 2004	绿色 RAL 6032	蓝色 RAL 5017
浅灰色 RAL 7035	红色 RAL 3020	黄色 RAL 1021	

产品说明

材料：
热塑性塑料，黑灰色。
衬套或螺栓，钢制 5.8，或者不锈钢 1.4305。

规格：
钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。

图纸



商品概述

内螺纹

订货号	螺纹类型	材料	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
06245-106	内螺纹	钢制	黑灰色 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-1061	内螺纹	钢制	橙色 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	-	10

商品概述

订货号	螺纹类型	材料	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
06245-1062	内螺纹	钢制	绿色 RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-1063	内螺纹	钢制	蓝色 RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-1065	内螺纹	钢制	灰色 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-1066	内螺纹	钢制	红色 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-1067	内螺纹	钢制	黄色 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-208	内螺纹	钢制	黑灰色 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-2081	内螺纹	钢制	橙色 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-2082	内螺纹	钢制	绿色 RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-2083	内螺纹	钢制	蓝色 RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-2085	内螺纹	钢制	灰色 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-2086	内螺纹	钢制	红色 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-2087	内螺纹	钢制	黄色 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-310	内螺纹	钢制	黑灰色 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-3101	内螺纹	钢制	橙色 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-3102	内螺纹	钢制	绿色 RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-3103	内螺纹	钢制	蓝色 RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-3105	内螺纹	钢制	灰色 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-3106	内螺纹	钢制	红色 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-3107	内螺纹	钢制	黄色 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-410	内螺纹	钢制	黑灰色 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-4101	内螺纹	钢制	橙色 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-4102	内螺纹	钢制	绿色 RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-4103	内螺纹	钢制	蓝色 RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-4105	内螺纹	钢制	灰色 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-4106	内螺纹	钢制	红色 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-4107	内螺纹	钢制	黄色 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-412	内螺纹	钢制	黑灰色 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-4121	内螺纹	钢制	橙色 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-4122	内螺纹	钢制	绿色 RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-4123	内螺纹	钢制	蓝色 RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-4125	内螺纹	钢制	灰色 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-4126	内螺纹	钢制	红色 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-4127	内螺纹	钢制	黄色 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-0106	内螺纹	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-01061	内螺纹	不锈钢	橙色 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-01062	内螺纹	不锈钢	绿色 RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-01063	内螺纹	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-01065	内螺纹	不锈钢	灰色 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-01066	内螺纹	不锈钢	红色 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-01067	内螺纹	不锈钢	黄色 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	-	10
06245-0208	内螺纹	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-02081	内螺纹	不锈钢	橙色 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-02082	内螺纹	不锈钢	绿色 RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-02083	内螺纹	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-02085	内螺纹	不锈钢	灰色 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-02086	内螺纹	不锈钢	红色 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-02087	内螺纹	不锈钢	黄色 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	-	14
06245-0310	内螺纹	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-03101	内螺纹	不锈钢	橙色 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-03102	内螺纹	不锈钢	绿色 RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-03103	内螺纹	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-03105	内螺纹	不锈钢	灰色 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-03106	内螺纹	不锈钢	红色 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-03107	内螺纹	不锈钢	黄色 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	-	14
06245-0410	内螺纹	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-04101	内螺纹	不锈钢	橙色 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-04102	内螺纹	不锈钢	绿色 RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-04103	内螺纹	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-04105	内螺纹	不锈钢	灰色 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-04106	内螺纹	不锈钢	红色 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-04107	内螺纹	不锈钢	黄色 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	-	14
06245-0412	内螺纹	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-04121	内螺纹	不锈钢	橙色 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-04122	内螺纹	不锈钢	绿色 RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-04123	内螺纹	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18

商品概述

订货号	螺纹类型	材料	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
06245-04125	内螺纹	不锈钢	灰色 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-04126	内螺纹	不锈钢	红色 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-04127	内螺纹	不锈钢	黄色 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	-	18
06245-106X15	外螺纹	钢制	黑灰色 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
06245-1061X15	外螺纹	钢制	橙色 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
06245-1062X15	外螺纹	钢制	绿色 RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
06245-1063X15	外螺纹	钢制	蓝色 RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
06245-1065X15	外螺纹	钢制	灰色 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
06245-1066X15	外螺纹	钢制	红色 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
06245-1067X15	外螺纹	钢制	黄色 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
06245-106X20	外螺纹	钢制	黑灰色 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
06245-1061X20	外螺纹	钢制	橙色 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
06245-1062X20	外螺纹	钢制	绿色 RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
06245-1063X20	外螺纹	钢制	蓝色 RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
06245-1065X20	外螺纹	钢制	灰色 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-1066X20	外螺纹	钢制	红色 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-1067X20	外螺纹	钢制	黄色 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-106X25	外螺纹	钢制	黑灰色 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
06245-1061X25	外螺纹	钢制	橙色 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
06245-1062X25	外螺纹	钢制	绿色 RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
06245-1063X25	外螺纹	钢制	蓝色 RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
06245-1065X25	外螺纹	钢制	灰色 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
06245-1066X25	外螺纹	钢制	红色 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
06245-1067X25	外螺纹	钢制	黄色 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
06245-106X30	外螺纹	钢制	黑灰色 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
06245-1061X30	外螺纹	钢制	橙色 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
06245-1062X30	外螺纹	钢制	绿色 RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
06245-1063X30	外螺纹	钢制	蓝色 RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
06245-1065X30	外螺纹	钢制	灰色 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-1066X30	外螺纹	钢制	红色 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-1067X30	外螺纹	钢制	黄色 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-208X20	外螺纹	钢制	黑灰色 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2081X20	外螺纹	钢制	橙色 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2082X20	外螺纹	钢制	绿色 RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2083X20	外螺纹	钢制	蓝色 RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2085X20	外螺纹	钢制	灰色 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2086X20	外螺纹	钢制	红色 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-2087X20	外螺纹	钢制	黄色 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-208X25	外螺纹	钢制	黑灰色 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-2081X25	外螺纹	钢制	橙色 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-2082X25	外螺纹	钢制	绿色 RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-2083X25	外螺纹	钢制	蓝色 RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-2085X25	外螺纹	钢制	灰色 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-2086X25	外螺纹	钢制	红色 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-2087X25	外螺纹	钢制	黄色 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-208X30	外螺纹	钢制	黑灰色 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-2081X30	外螺纹	钢制	橙色 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-2082X30	外螺纹	钢制	绿色 RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-2083X30	外螺纹	钢制	蓝色 RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-2085X30	外螺纹	钢制	灰色 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-2086X30	外螺纹	钢制	红色 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-2087X30	外螺纹	钢制	黄色 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-208X40	外螺纹	钢制	黑灰色 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2081X40	外螺纹	钢制	橙色 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2082X40	外螺纹	钢制	绿色 RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2083X40	外螺纹	钢制	蓝色 RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2085X40	外螺纹	钢制	灰色 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2086X40	外螺纹	钢制	红色 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-2087X40	外螺纹	钢制	黄色 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-310X20	外螺纹	钢制	黑灰色 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
06245-3101X20	外螺纹	钢制	橙色 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
06245-3102X20	外螺纹	钢制	绿色 RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
06245-3103X20	外螺纹	钢制	蓝色 RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
06245-3105X20	外螺纹	钢制	灰色 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-3106X20	外螺纹	钢制	红色 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	20	14

商品概述

订货号	螺纹类型	材料	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
06245-3107X20	外螺纹	钢制	黄色 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-310X30	外螺纹	钢制	黑灰色 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
06245-3101X30	外螺纹	钢制	橙色 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
06245-3102X30	外螺纹	钢制	绿色 RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
06245-3103X30	外螺纹	钢制	蓝色 RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
06245-3105X30	外螺纹	钢制	灰色 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
06245-3106X30	外螺纹	钢制	红色 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
06245-3107X30	外螺纹	钢制	黄色 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
06245-310X40	外螺纹	钢制	黑灰色 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
06245-3101X40	外螺纹	钢制	橙色 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
06245-3102X40	外螺纹	钢制	绿色 RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
06245-3103X40	外螺纹	钢制	蓝色 RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
06245-3105X40	外螺纹	钢制	灰色 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-3106X40	外螺纹	钢制	红色 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-3107X40	外螺纹	钢制	黄色 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-410X20	外螺纹	钢制	黑灰色 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-4101X20	外螺纹	钢制	橙色 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-4102X20	外螺纹	钢制	绿色 RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-4103X20	外螺纹	钢制	蓝色 RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-4105X20	外螺纹	钢制	灰色 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-4106X20	外螺纹	钢制	红色 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-4107X20	外螺纹	钢制	黄色 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-410X30	外螺纹	钢制	黑灰色 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-4101X30	外螺纹	钢制	橙色 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-4102X30	外螺纹	钢制	绿色 RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-4103X30	外螺纹	钢制	蓝色 RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-4105X30	外螺纹	钢制	灰色 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
06245-4106X30	外螺纹	钢制	红色 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
06245-4107X30	外螺纹	钢制	黄色 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
06245-410X40	外螺纹	钢制	黑灰色 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-4101X40	外螺纹	钢制	橙色 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-4102X40	外螺纹	钢制	绿色 RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-4103X40	外螺纹	钢制	蓝色 RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-4105X40	外螺纹	钢制	灰色 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-4106X40	外螺纹	钢制	红色 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-4107X40	外螺纹	钢制	黄色 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-412X20	外螺纹	钢制	黑灰色 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-4121X20	外螺纹	钢制	橙色 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-4122X20	外螺纹	钢制	绿色 RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-4123X20	外螺纹	钢制	蓝色 RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-4125X20	外螺纹	钢制	灰色 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
06245-4126X20	外螺纹	钢制	红色 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
06245-4127X20	外螺纹	钢制	黄色 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
06245-412X30	外螺纹	钢制	黑灰色 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-4121X30	外螺纹	钢制	橙色 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-4122X30	外螺纹	钢制	绿色 RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-4123X30	外螺纹	钢制	蓝色 RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-4125X30	外螺纹	钢制	灰色 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-4126X30	外螺纹	钢制	红色 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-4127X30	外螺纹	钢制	黄色 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-412X40	外螺纹	钢制	黑灰色 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-4121X40	外螺纹	钢制	橙色 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-4122X40	外螺纹	钢制	绿色 RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-4123X40	外螺纹	钢制	蓝色 RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-4125X40	外螺纹	钢制	灰色 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18
06245-4126X40	外螺纹	钢制	红色 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18
06245-4127X40	外螺纹	钢制	黄色 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18
06245-0106X15	外螺纹	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
06245-01061X15	外螺纹	不锈钢	橙色 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
06245-01062X15	外螺纹	不锈钢	绿色 RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
06245-01063X15	外螺纹	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	15	-
06245-01065X15	外螺纹	不锈钢	灰色 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
06245-01066X15	外螺纹	不锈钢	红色 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
06245-01067X15	外螺纹	不锈钢	黄色 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	15	10
06245-0106X20	外螺纹	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	20	-

商品概述

订货号	螺纹类型	材料	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
06245-01061X20	外螺纹	不锈钢	橙色 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
06245-01062X20	外螺纹	不锈钢	绿色 RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
06245-01063X20	外螺纹	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	20	-
06245-01065X20	外螺纹	不锈钢	灰色 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-01066X20	外螺纹	不锈钢	红色 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-01067X20	外螺纹	不锈钢	黄色 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	20	10
06245-0106X25	外螺纹	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
06245-01061X25	外螺纹	不锈钢	橙色 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
06245-01062X25	外螺纹	不锈钢	绿色 RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
06245-01063X25	外螺纹	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	25	-
06245-01065X25	外螺纹	不锈钢	灰色 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
06245-01066X25	外螺纹	不锈钢	红色 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
06245-01067X25	外螺纹	不锈钢	黄色 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	25	10
06245-0106X30	外螺纹	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
06245-01061X30	外螺纹	不锈钢	橙色 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
06245-01062X30	外螺纹	不锈钢	绿色 RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
06245-01063X30	外螺纹	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	30	-
06245-01065X30	外螺纹	不锈钢	灰色 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-01066X30	外螺纹	不锈钢	红色 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-01067X30	外螺纹	不锈钢	黄色 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	30	10
06245-0208X20	外螺纹	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02081X20	外螺纹	不锈钢	橙色 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02082X20	外螺纹	不锈钢	绿色 RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02083X20	外螺纹	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02085X20	外螺纹	不锈钢	灰色 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02086X20	外螺纹	不锈钢	红色 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-02087X20	外螺纹	不锈钢	黄色 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20	-
06245-0208X25	外螺纹	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-02081X25	外螺纹	不锈钢	橙色 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-02082X25	外螺纹	不锈钢	绿色 RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-02083X25	外螺纹	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-02085X25	外螺纹	不锈钢	灰色 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-02086X25	外螺纹	不锈钢	红色 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-02087X25	外螺纹	不锈钢	黄色 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25	-
06245-0208X30	外螺纹	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-02081X30	外螺纹	不锈钢	橙色 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-02082X30	外螺纹	不锈钢	绿色 RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-02083X30	外螺纹	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-02085X30	外螺纹	不锈钢	灰色 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-02086X30	外螺纹	不锈钢	红色 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-02087X30	外螺纹	不锈钢	黄色 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30	-
06245-0208X40	外螺纹	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02081X40	外螺纹	不锈钢	橙色 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02082X40	外螺纹	不锈钢	绿色 RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02083X40	外螺纹	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02085X40	外螺纹	不锈钢	灰色 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02086X40	外螺纹	不锈钢	红色 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-02087X40	外螺纹	不锈钢	黄色 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40	-
06245-0310X20	外螺纹	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
06245-03101X20	外螺纹	不锈钢	橙色 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
06245-03102X20	外螺纹	不锈钢	绿色 RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
06245-03103X20	外螺纹	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	20	-
06245-03105X20	外螺纹	不锈钢	灰色 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-03106X20	外螺纹	不锈钢	红色 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-03107X20	外螺纹	不锈钢	黄色 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	20	14
06245-0310X30	外螺纹	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
06245-03101X30	外螺纹	不锈钢	橙色 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
06245-03102X30	外螺纹	不锈钢	绿色 RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
06245-03103X30	外螺纹	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	30	-
06245-03105X30	外螺纹	不锈钢	灰色 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
06245-03106X30	外螺纹	不锈钢	红色 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
06245-03107X30	外螺纹	不锈钢	黄色 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	30	14
06245-0310X40	外螺纹	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
06245-03101X40	外螺纹	不锈钢	橙色 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
06245-03102X40	外螺纹	不锈钢	绿色 RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	40	-

商品概述

订货号	螺纹类型	材料	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	T
06245-03103X40	外螺纹	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	40	-
06245-03105X40	外螺纹	不锈钢	灰色 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-03106X40	外螺纹	不锈钢	红色 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-03107X40	外螺纹	不锈钢	黄色 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	40	14
06245-0410X20	外螺纹	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-04101X20	外螺纹	不锈钢	橙色 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-04102X20	外螺纹	不锈钢	绿色 RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-04103X20	外螺纹	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-04105X20	外螺纹	不锈钢	灰色 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-04106X20	外螺纹	不锈钢	红色 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-04107X20	外螺纹	不锈钢	黄色 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20	14
06245-0410X30	外螺纹	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-04101X30	外螺纹	不锈钢	橙色 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-04102X30	外螺纹	不锈钢	绿色 RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-04103X30	外螺纹	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-04105X30	外螺纹	不锈钢	灰色 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
06245-04106X30	外螺纹	不锈钢	红色 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
06245-04107X30	外螺纹	不锈钢	黄色 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30	14
06245-0410X40	外螺纹	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-04101X40	外螺纹	不锈钢	橙色 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-04102X40	外螺纹	不锈钢	绿色 RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-04103X40	外螺纹	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-04105X40	外螺纹	不锈钢	灰色 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-04106X40	外螺纹	不锈钢	红色 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-04107X40	外螺纹	不锈钢	黄色 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40	14
06245-0412X20	外螺纹	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-04121X20	外螺纹	不锈钢	橙色 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-04122X20	外螺纹	不锈钢	绿色 RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-04123X20	外螺纹	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	-
06245-04125X20	外螺纹	不锈钢	灰色 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
06245-04126X20	外螺纹	不锈钢	红色 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
06245-04127X20	外螺纹	不锈钢	黄色 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20	18
06245-0412X30	外螺纹	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-04121X30	外螺纹	不锈钢	橙色 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-04122X30	外螺纹	不锈钢	绿色 RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-04123X30	外螺纹	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	-
06245-04125X30	外螺纹	不锈钢	灰色 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-04126X30	外螺纹	不锈钢	红色 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-04127X30	外螺纹	不锈钢	黄色 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30	18
06245-0412X40	外螺纹	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-04121X40	外螺纹	不锈钢	橙色 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-04122X40	外螺纹	不锈钢	绿色 RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-04123X40	外螺纹	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	-
06245-04125X40	外螺纹	不锈钢	灰色 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18
06245-04126X40	外螺纹	不锈钢	红色 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18
06245-04127X40	外螺纹	不锈钢	黄色 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40	18