


商品描述/产品说明




产品说明

材料：
热塑性塑料，黑灰色。
钢制衬套 5.8，或者 不锈钢 1.4305。

规格：
钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。

图纸



商品概述

订货号	材料	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T
06245-106	钢制	黑灰色 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-1061	钢制	橙色 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-1062	钢制	绿色 RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-1063	钢制	蓝色 RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-1065	钢制	灰色 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-1066	钢制	红色 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-1067	钢制	黄色 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-208	钢制	黑灰色 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2081	钢制	橙色 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2082	钢制	绿色 RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2083	钢制	蓝色 RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2085	钢制	灰色 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2086	钢制	红色 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-2087	钢制	黄色 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-310	钢制	黑灰色 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-3101	钢制	橙色 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-3102	钢制	绿色 RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-3103	钢制	蓝色 RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-3105	钢制	灰色 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-3106	钢制	红色 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-3107	钢制	黄色 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-410	钢制	黑灰色 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4101	钢制	橙色 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14

商品概述

订货号	材料	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	T
06245-4102	钢制	绿色 RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4103	钢制	蓝色 RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4105	钢制	灰色 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4106	钢制	红色 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-4107	钢制	黄色 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-412	钢制	黑灰色 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-4121	钢制	橙色 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-4122	钢制	绿色 RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-4123	钢制	蓝色 RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-4125	钢制	灰色 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-4126	钢制	红色 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-4127	钢制	黄色 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-0106	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-01061	不锈钢	橙色 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-01062	不锈钢	绿色 RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-01063	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-01065	不锈钢	灰色 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-01066	不锈钢	红色 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-01067	不锈钢	黄色 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	10
06245-0208	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02081	不锈钢	橙色 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02082	不锈钢	绿色 RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02083	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02085	不锈钢	灰色 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02086	不锈钢	红色 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-02087	不锈钢	黄色 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	14
06245-0310	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-03101	不锈钢	橙色 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-03102	不锈钢	绿色 RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-03103	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-03105	不锈钢	灰色 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-03106	不锈钢	红色 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-03107	不锈钢	黄色 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	14
06245-0410	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04101	不锈钢	橙色 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04102	不锈钢	绿色 RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04103	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04105	不锈钢	灰色 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04106	不锈钢	红色 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-04107	不锈钢	黄色 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	14
06245-0412	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04121	不锈钢	橙色 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04122	不锈钢	绿色 RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04123	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04125	不锈钢	灰色 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04126	不锈钢	红色 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18
06245-04127	不锈钢	黄色 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	18