

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

热塑性塑料，黑灰色。


螺栓，钢制 5.8，或者 不锈钢 1.4305。

规格：

钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。



图纸



商品概述

订货号	材料	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L
06245-106X15	钢制	黑灰色 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-1061X15	钢制	橙色 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-1062X15	钢制	绿色 RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-1063X15	钢制	蓝色 RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-1065X15	钢制	灰色 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-1066X15	钢制	红色 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-1067X15	钢制	黄色 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-106X20	钢制	黑灰色 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-1061X20	钢制	橙色 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-1062X20	钢制	绿色 RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-1063X20	钢制	蓝色 RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-1065X20	钢制	灰色 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-1066X20	钢制	红色 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-1067X20	钢制	黄色 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-106X25	钢制	黑灰色 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-1061X25	钢制	橙色 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-1062X25	钢制	绿色 RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-1063X25	钢制	蓝色 RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-1065X25	钢制	灰色 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-1066X25	钢制	红色 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	25

商品概述

订货号	材料	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L
06245-1067X25	钢制	黄色 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-106X30	钢制	黑灰色 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-1061X30	钢制	橙色 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-1062X30	钢制	绿色 RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-1063X30	钢制	蓝色 RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-1065X30	钢制	灰色 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-1066X30	钢制	红色 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-1067X30	钢制	黄色 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-208X20	钢制	黑灰色 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-2081X20	钢制	橙色 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-2082X20	钢制	绿色 RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-2083X20	钢制	蓝色 RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-2085X20	钢制	灰色 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-2086X20	钢制	红色 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-2087X20	钢制	黄色 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-208X25	钢制	黑灰色 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-2081X25	钢制	橙色 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-2082X25	钢制	绿色 RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-2083X25	钢制	蓝色 RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-2085X25	钢制	灰色 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-2086X25	钢制	红色 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-2087X25	钢制	黄色 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-208X30	钢制	黑灰色 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-2081X30	钢制	橙色 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-2082X30	钢制	绿色 RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-2083X30	钢制	蓝色 RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-2085X30	钢制	灰色 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-2086X30	钢制	红色 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-2087X30	钢制	黄色 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-208X40	钢制	黑灰色 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-2081X40	钢制	橙色 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-2082X40	钢制	绿色 RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-2083X40	钢制	蓝色 RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-2085X40	钢制	灰色 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-2086X40	钢制	红色 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-2087X40	钢制	黄色 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-310X20	钢制	黑灰色 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-3101X20	钢制	橙色 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-3102X20	钢制	绿色 RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-3103X20	钢制	蓝色 RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-3105X20	钢制	灰色 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-3106X20	钢制	红色 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-3107X20	钢制	黄色 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-310X30	钢制	黑灰色 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-3101X30	钢制	橙色 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-3102X30	钢制	绿色 RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-3103X30	钢制	蓝色 RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-3105X30	钢制	灰色 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-3106X30	钢制	红色 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-3107X30	钢制	黄色 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-310X40	钢制	黑灰色 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-3101X40	钢制	橙色 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-3102X40	钢制	绿色 RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-3103X40	钢制	蓝色 RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-3105X40	钢制	灰色 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-3106X40	钢制	红色 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-3107X40	钢制	黄色 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-410X20	钢制	黑灰色 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4101X20	钢制	橙色 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4102X20	钢制	绿色 RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4103X20	钢制	蓝色 RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4105X20	钢制	灰色 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4106X20	钢制	红色 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4107X20	钢制	黄色 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-410X30	钢制	黑灰色 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30

商品概述

订货号	材料	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L
06245-4101X30	钢制	橙色 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-4102X30	钢制	绿色 RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-4103X30	钢制	蓝色 RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-4105X30	钢制	灰色 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-4106X30	钢制	红色 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-4107X30	钢制	黄色 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-410X40	钢制	黑灰色 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4101X40	钢制	橙色 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4102X40	钢制	绿色 RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4103X40	钢制	蓝色 RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4105X40	钢制	灰色 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4106X40	钢制	红色 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4107X40	钢制	黄色 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-412X20	钢制	黑灰色 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4121X20	钢制	橙色 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4122X20	钢制	绿色 RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4123X20	钢制	蓝色 RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4125X20	钢制	灰色 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4126X20	钢制	红色 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-4127X20	钢制	黄色 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-412X30	钢制	黑灰色 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-4121X30	钢制	橙色 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-4122X30	钢制	绿色 RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-4123X30	钢制	蓝色 RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-4125X30	钢制	灰色 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-4126X30	钢制	红色 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-4127X30	钢制	黄色 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-412X40	钢制	黑灰色 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4121X40	钢制	橙色 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4122X40	钢制	绿色 RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4123X40	钢制	蓝色 RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4125X40	钢制	灰色 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4126X40	钢制	红色 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-4127X40	钢制	黄色 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-0106X15	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-01061X15	不锈钢	橙色 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-01062X15	不锈钢	绿色 RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-01063X15	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-01065X15	不锈钢	灰色 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-01066X15	不锈钢	红色 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-01067X15	不锈钢	黄色 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	15
06245-0106X20	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-01061X20	不锈钢	橙色 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-01062X20	不锈钢	绿色 RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-01063X20	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-01065X20	不锈钢	灰色 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-01066X20	不锈钢	红色 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-01067X20	不锈钢	黄色 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	20
06245-0106X25	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-01061X25	不锈钢	橙色 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-01062X25	不锈钢	绿色 RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-01063X25	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-01065X25	不锈钢	灰色 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-01066X25	不锈钢	红色 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-01067X25	不锈钢	黄色 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	25
06245-0106X30	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-01061X30	不锈钢	橙色 RAL 2004	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-01062X30	不锈钢	绿色 RAL 6032	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-01063X30	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-01065X30	不锈钢	灰色 RAL 7035	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-01066X30	不锈钢	红色 RAL 3020	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-01067X30	不锈钢	黄色 RAL 1021	M6	25	12	17	25	3	2	30
06245-0208X20	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-02081X20	不锈钢	橙色 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-02082X20	不锈钢	绿色 RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20

商品概述

订货号	材料	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L
06245-02083X20	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-02085X20	不锈钢	灰色 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-02086X20	不锈钢	红色 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-02087X20	不锈钢	黄色 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
06245-0208X25	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-02081X25	不锈钢	橙色 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-02082X25	不锈钢	绿色 RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-02083X25	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-02085X25	不锈钢	灰色 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-02086X25	不锈钢	红色 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-02087X25	不锈钢	黄色 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	25
06245-0208X30	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-02081X30	不锈钢	橙色 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-02082X30	不锈钢	绿色 RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-02083X30	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-02085X30	不锈钢	灰色 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-02086X30	不锈钢	红色 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-02087X30	不锈钢	黄色 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	30
06245-0208X40	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-02081X40	不锈钢	橙色 RAL 2004	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-02082X40	不锈钢	绿色 RAL 6032	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-02083X40	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-02085X40	不锈钢	灰色 RAL 7035	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-02086X40	不锈钢	红色 RAL 3020	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-02087X40	不锈钢	黄色 RAL 1021	M8	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
06245-0310X20	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-03101X20	不锈钢	橙色 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-03102X20	不锈钢	绿色 RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-03103X20	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-03105X20	不锈钢	灰色 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-03106X20	不锈钢	红色 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-03107X20	不锈钢	黄色 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	20
06245-0310X30	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-03101X30	不锈钢	橙色 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-03102X30	不锈钢	绿色 RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-03103X30	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-03105X30	不锈钢	灰色 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-03106X30	不锈钢	红色 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-03107X30	不锈钢	黄色 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	30
06245-0310X40	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-03101X40	不锈钢	橙色 RAL 2004	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-03102X40	不锈钢	绿色 RAL 6032	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-03103X40	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-03105X40	不锈钢	灰色 RAL 7035	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-03106X40	不锈钢	红色 RAL 3020	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-03107X40	不锈钢	黄色 RAL 1021	M10	40	19	23	41	4	3	40
06245-0410X20	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04101X20	不锈钢	橙色 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04102X20	不锈钢	绿色 RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04103X20	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04105X20	不锈钢	灰色 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04106X20	不锈钢	红色 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04107X20	不锈钢	黄色 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-0410X30	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04101X30	不锈钢	橙色 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04102X30	不锈钢	绿色 RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04103X30	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04105X30	不锈钢	灰色 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04106X30	不锈钢	红色 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04107X30	不锈钢	黄色 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-0410X40	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-04101X40	不锈钢	橙色 RAL 2004	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-04102X40	不锈钢	绿色 RAL 6032	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-04103X40	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-04105X40	不锈钢	灰色 RAL 7035	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40

商品概述

订货号	材料	颜色 盖子	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L
06245-04106X40	不锈钢	红色 RAL 3020	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-04107X40	不锈钢	黄色 RAL 1021	M10	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-0412X20	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04121X20	不锈钢	橙色 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04122X20	不锈钢	绿色 RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04123X20	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04125X20	不锈钢	灰色 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04126X20	不锈钢	红色 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-04127X20	不锈钢	黄色 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	20
06245-0412X30	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04121X30	不锈钢	橙色 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04122X30	不锈钢	绿色 RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04123X30	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04125X30	不锈钢	灰色 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04126X30	不锈钢	红色 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-04127X30	不锈钢	黄色 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	30
06245-0412X40	不锈钢	黑灰色 RAL 7021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-04121X40	不锈钢	橙色 RAL 2004	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-04122X40	不锈钢	绿色 RAL 6032	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-04123X40	不锈钢	蓝色 RAL 5017	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-04125X40	不锈钢	灰色 RAL 7035	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-04126X40	不锈钢	红色 RAL 3020	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40
06245-04127X40	不锈钢	黄色 RAL 1021	M12	50	24	31	51	5,5	4,5	40