

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
不锈钢 1.4301 或铝制。

规格：
经抛光处理。

图纸



商品概述

订货号	类型	形状类型	主体材料	金属键	D	D1	D6	H	T
06247-120052	C	带内螺纹	不锈钢	1.4305	M5	20	12	18	9,1
06247-140102	C	带内螺纹	不锈钢	1.4305	M10	40	22	37	18
06247-150122	C	带内螺纹	不锈钢	1.4305	M12	50	28	46	21
06247-116044	C	带内螺纹	不锈钢	1.4301	M4	16	8	15	7,2
06247-140104	C	带内螺纹	不锈钢	1.4301	M10	40	22	37	18
06247-132084	C	带内螺纹	不锈钢	1.4301	M8	32	18	29	14,5
06247-150124	C	带内螺纹	不锈钢	1.4301	M12	50	28	46	21
06247-125064	C	带内螺纹	不锈钢	1.4301	M6	25	15	22,5	11
06247-120054	C	带内螺纹	不锈钢	1.4301	M5	20	12	18	9,1
06247-116043	C	带内螺纹	铝制	-	M4	16	8	15	7,2
06247-120053	C	带内螺纹	铝制	-	M5	20	12	18	9,1
06247-125063	C	带内螺纹	铝制	-	M6	25	15	22,5	11
06247-132083	C	带内螺纹	铝制	-	M8	32	18	29	14,5
06247-140103	C	带内螺纹	铝制	-	M10	40	22	37	18
06247-150123	C	带内螺纹	铝制	-	M12	50	28	46	21