



商品描述/产品说明

产品说明


材料：
渗碳钢 1.7131 (型钢)。

规格：
锯切经去毛边处理，
对中心进行了样冲标记，
对螺旋起点和终点进行了标记。

提示：
螺旋偏心轮用于自锁型夹紧或固定。
可实现机械、气动或液压方式的操作中心轴或者侧面固定的摇杆进行操作。如果压力下降，则会有自锁作用。这样，在进行气动和液压夹紧的时候可获得明显更佳的操作安全性。



图纸



商品概述

订货号	基圆 \varnothing	厚度
04360-14	40	14
04360-20	40	20