

商品描述/产品说明

产品说明

材料：
压铸锌材质的把手，符合 DIN EN 12844。
钢制部件，不锈钢 1.4305。

规格：
把手有塑料涂层。
钢制，亮色。

提示：
标配供应：
橙色 RAL 2004，宝石红 RAL 3003，银色金属


根据要求：
其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。




商品描述/产品说明



抬起
脱开



图纸



商品概述

订货号	主体颜色	主体材料	尺寸	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数
06451-0032	橙色 RAL 2004	锌制	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06451-00327	红色 RAL 3003	锌制	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06451-0033	银色金属	锌制	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06451-0042	橙色 RAL 2004	锌制	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06451-00427	红色 RAL 3003	锌制	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06451-0043	银色金属	锌制	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06451-0052	橙色 RAL 2004	锌制	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06451-00527	红色 RAL 3003	锌制	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06451-0053	银色金属	锌制	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
06451-1042	橙色 RAL 2004	锌制	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06451-10427	红色 RAL 3003	锌制	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06451-1043	银色金属	锌制	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06451-1052	橙色 RAL 2004	锌制	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06451-10527	红色 RAL 3003	锌制	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06451-1053	银色金属	锌制	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06451-1062	橙色 RAL 2004	锌制	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06451-10627	红色 RAL 3003	锌制	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06451-1063	银色金属	锌制	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
06451-2062	橙色 RAL 2004	锌制	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-20627	红色 RAL 3003	锌制	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-2063	银色金属	锌制	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-2082	橙色 RAL 2004	锌制	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-20827	红色 RAL 3003	锌制	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-2083	银色金属	锌制	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
06451-3082	橙色 RAL 2004	锌制	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-30827	红色 RAL 3003	锌制	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-3083	银色金属	锌制	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-3102	橙色 RAL 2004	锌制	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-31027	红色 RAL 3003	锌制	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22

商品概述

订货号	主体颜色	主体材料	尺寸	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数
06451-3103	银色金属	锌制	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
06451-4102	橙色 RAL 2004	锌制	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06451-41027	红色 RAL 3003	锌制	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06451-4103	银色金属	锌制	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06451-4122	橙色 RAL 2004	锌制	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06451-41227	红色 RAL 3003	锌制	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06451-4123	银色金属	锌制	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
06451-5122	橙色 RAL 2004	锌制	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06451-51227	红色 RAL 3003	锌制	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06451-5123	银色金属	锌制	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06451-5162	橙色 RAL 2004	锌制	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06451-51627	红色 RAL 3003	锌制	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
06451-5163	银色金属	锌制	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26