


商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制。


规格：
磷化。

提示：

标准 HTD-Profil，具有公制间距（半圆齿）。至少一个齿形皮带轮应具有法兰轮。齿盘有定心孔或经过预钻孔（这可能因生产技术而异）。因此，表中给出的 D2 最大尺寸是提供齿盘的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者，客户也可以使用衬套来减小直径。

出于重量方面的考虑，齿盘的平面上可设计凹槽。

图纸



商品概述

订货号	皮带宽度	类型	主体材料	齿数	D	D1 max.	D2 max.	D3	D4 max.	B	L
22004-051512	15	A	钢制	12	19,1	13	6	17,96	23	20,5	26
22004-051514	15	A	钢制	14	22,28	14	6	21,14	25	20,5	26
22004-051515	15	A	钢制	15	23,87	16	6	22,73	28	20,5	26
22004-051516	15	A	钢制	16	25,47	16,5	6	24,32	28	20,5	26
22004-051518	15	A	钢制	18	28,65	20	6	27,51	32	20,5	26
22004-051520	15	A	钢制	20	31,83	23	6	30,69	36	20,5	26
22004-051521	15	A	钢制	21	33,42	24	6	32,28	38	20,5	26
22004-051522	15	A	钢制	22	35,01	25,5	6	33,87	39	20,5	26
22004-051524	15	A	钢制	24	38,19	27	6	37,06	42	20,5	28
22004-051526	15	A	钢制	26	41,38	30	6	40,24	46	20,5	28
22004-051528	15	A	钢制	28	44,56	30,5	6	43,42	50	20,5	28
22004-051530	15	A	钢制	30	47,75	35	8	46,61	51	20,5	28
22004-051532	15	A	钢制	32	50,93	38	8	49,79	55	20,5	28
22004-051536	15	A	钢制	36	57,3	38	8	56,16	62	20,5	28
22004-051540	15	A	钢制	40	63,66	38	8	62,52	71	20,5	28
22004-051544	15	G	铝制	44	70,03	38	8	68,89	-	20,5	30
22004-051548	15	G	铝制	48	76,39	45	8	75,25	-	20,5	30
22004-051560	15	G	铝制	60	95,49	50	8	94,35	-	20,5	30
22004-051572	15	G	铝制	72	114,59	50	8	113,45	-	20,5	30

商品概述
