

## 商品描述/产品说明



## 产品说明


材料：  
不锈钢。  
聚酰胺把手。  
TPE解锁支架。

规格：  
亮色。

提示：  
高品质免维护转轴。打开关闭时力度保持一致。带有U型剖面的锥形压臂实现了最佳稳定性。同时具有内部自动安全锁扣。

附件：  
05280 橡胶保护帽  
05899 用于快速夹紧的力传感器  
07111 不锈钢末端球形压紧螺栓  
07119 不锈钢压紧螺栓  
07120 带顶杆埋头螺栓 DIN 6332  
07140 压脚 DIN 6311

## 图纸



## 商品概述

| 订货号          | 安装孔 | 压把转角 | 把手转角 | 把手施力<br>FH<br>N | 夹持力<br>F1<br>N | 夹持力<br>F2<br>N | 夹紧力<br>F3<br>N | 夹紧力<br>F4<br>N |
|--------------|-----|------|------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 05904-106102 | 3   | 86°  | 67°  | 160             | 1350           | 1900           | 720            | 1200           |
| 05904-108102 | 3   | 86°  | 67°  | 200             | 2000           | 2800           | 830            | 1400           |

## 商品概述

| 订货号          | M     | A  | A1 | A2  | A4  | B    | B1  | B2   | B3   | B6   | C    | C2   | D   | H    | H1   | L     | L1   |
|--------------|-------|----|----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|------|-------|------|
| 05904-106102 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | 2,5 | 14,1 | 9,1 | 17,5 | 12,5 | 53,4 | 36,9 | 8    | 5,5 | 75,2 | 71   | 193,3 | 60,5 |
| 05904-108102 | M8x45 | 26 | 44 | 9   | 3,5 | 14,1 | 9,1 | 21   | 16   | 51,1 | 46,5 | 10,5 | 6,2 | 88,2 | 84,3 | 230,4 | 74,9 |