

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

不锈钢 1.4571 轴承套。

不锈钢 1.4034 球形活节。

织物 PTFE - 不锈钢附件。



规格：

经打磨处理，经抛光处理。

提示：

适用于高压下和动态负载下。连接尺寸符合 DIN ISO 12240-1 E/ K。

图纸



商品概述

万向轴承 K 系列, DIN ISO 12240-1

订货号	类型 1	D	D1	H	H1	K	α	额定负载 动态 N	额定负载 静态 N	最高转速 1/min.
27632-02-10513	尺寸系列 k	5 H7	13 h7	8	6	11,11	13°	7500	12500	600
27632-02-10615	尺寸系列 k	6 H7	15 h7	9	6,75	12,7	13°	9300	15500	530
27632-02-10818	尺寸系列 k	8 H7	18 h7	12	9	15,87	14°	16700	27800	420
27632-02-11021	尺寸系列 k	10 H7	21 h7	14	10,5	19,05	13°	23400	39000	350
27632-02-11224	尺寸系列 k	12 H7	24,5 h7	16	12	22,22	13°	32000	34500	300
27632-02-11631	尺寸系列 k	16 H7	31,5 h7	21	15	28,57	15°	52500	88000	230

商品概述

万向轴承 E 系列, DIN ISO 12240-1

订货号	类型 1	D	D1	H	H1	K	α	额定负载 动态 N	额定负载 静态 N
27632-02-20614	尺寸系列 e	6 -0,008	14 -0,008	6	4	10	13°	4000	9000
27632-02-20816	尺寸系列 e	8 -0,008	16 -0,008	8	5	13	15°	7000	15600
27632-02-21019	尺寸系列 e	10 -0,008	19 -0,009	9	6	16	12°	10000	23400
27632-02-21222	尺寸系列 e	12 -0,008	22 -0,009	10	7	18	11°	14000	32000
27632-02-21630	尺寸系列 e	16 -0,008	30 -0,009	14	10	25	10°	39000	65000