

## 商品描述/产品说明



## 产品说明


材料：  
全瓷轴承 ZrO<sub>2</sub>。  
球轴承保持架 PTFE。

规格：  
自然色、白色。

提示：  
Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 的廉价替代品是二氧化锆 (ZrO<sub>2</sub>)，此外它还有与钢的热膨胀性相似的优点。因此无需热压配合，因为轴和外壳之间的配合问题可能不会出现。

安全：  
与浓盐酸、硝酸及硫酸反应。

## 图纸



## 商品概述

订货号	B	D	D1	额定负载 动态 N	额定负载 静态 N	最高转速 1/min.
23800-03-01703510	10	17	35	3900	2300	21000
23800-03-01202808	8	12	28	3300	1700	29000
23800-03-00802207	7	8	22	2000	1000	37000
23800-03-01002608	8	10	26	3000	1400	31000
23800-03-02004212	12	20	42	6000	3700	18000
23800-03-01503209	9	15	32	3600	2100	24000
23800-03-02504712	12	25	47	6500	5800	15000
23800-03-03005513	13	30	55	8500	7600	12500

商品概述

---