

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
不锈钢 1.4301。

规格：
亮色。

提示：

*A 的单位为 mm，壳体长度 H=18 mm、H=30 mm、H=30 mm、H=36 mm、H=40 mm、H=50 mm 以及 H=60 mm。

附件：

小型不锈钢旋转锁销 05566-03。

长型不锈钢旋转锁销 05566-04。

小型不锈钢旋转锁销 05566-05。

不锈钢旋转锁销，带锁 05566-06。

不锈钢旋转锁销 带蝶形旋钮 05571-02。

不锈钢制安全旋转锁销 05578-02。

不锈钢旋转锁销，带T型把手 05593-01。


不锈钢旋转锁销，带 T 型把手，Hygienic DESIGN 05593-04。

不锈钢旋转锁销，带L型把手 05594-02。

不锈钢旋转锁销 Hygienic DESIGN 05595-01。

不锈钢旋转锁销 Hygienic DESIGN 05595-02。

图纸



商品概述

订货号	B	B1	A 壳体长度 H=18	A 壳体长度 H=30	A 壳体长度 H=36	A 壳体长度 H=40	A 壳体长度 H=50	A 壳体长度 H=60	L
05566-07-45060	19	7,1	6	18	24	28	38	48	45
05566-07-45080	19	7,1	8	20	26	30	40	50	45
05566-07-45100	19	7,1	10	22	28	32	42	52	45
05566-07-45140	19	7,1	14	26	32	36	46	56	45
05566-07-45160	19	7,1	16	28	34	38	48	58	45
05566-07-45180	19	7,1	18	30	36	40	50	60	45
05566-07-45200	19	7,1	20	32	38	42	52	62	45
05566-07-45220	19	7,1	22	34	40	44	54	64	45
05566-07-45240	19	7,1	24	36	42	46	56	66	45
05566-07-45260	19	7,1	26	38	44	48	58	68	45
05566-07-45280	19	7,1	28	40	46	50	60	70	45
05566-07-45320	19	7,1	32	44	50	54	64	74	45
05566-07-45500	19	7,1	50	62	68	72	82	92	45