

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
 不锈钢 1.4305 外壳。
 不锈钢 1.4404 操作件和紧固螺母。
 不锈钢 1.4301 舌簧。

规格：
 亮色。

提示：
 旋转锁销可预安装，锁闭行程为 90°。可在左侧或右侧使用。IP65 防水防尘等级符合 EN 60529 标准。


请单独订购所需规格的舌簧。每种舌簧都可以与壳体组合。

附件：
 套筒扳手 05586

图纸提示：
 操作件：
 a) 方形 7 mm
 b) 方形 8 mm
 c) 双齿 3 mm
 d) 双齿 5 mm
 e) 蝶形旋钮

1) O 型圈
 2) 平面密封件

图纸



商品概述

长型不锈钢 旋转锁销

订货号	操作元件	D	H
05566-04-1730	方形 7 mm	28	30
05566-04-1736	方形 7 mm	28	36
05566-04-1740	方形 7 mm	28	40
05566-04-1750	方形 7 mm	28	50
05566-04-1760	方形 7 mm	28	60
05566-04-1830	方形 8 mm	28	30

商品概述

订货号	操作元件	D	H
05566-04-1836	方形 8 mm	28	36
05566-04-1840	方形 8 mm	28	40
05566-04-1850	方形 8 mm	28	50
05566-04-1860	方形 8 mm	28	60
05566-04-4330	双齿 3 mm	28	30
05566-04-4336	双齿 3 mm	28	36
05566-04-4340	双齿 3 mm	28	40
05566-04-4350	双齿 3 mm	28	50
05566-04-4360	双齿 3 mm	28	60
05566-04-4530	双齿 5 mm	28	30
05566-04-4536	双齿 5 mm	28	36
05566-04-4540	双齿 5 mm	28	40
05566-04-4550	双齿 5 mm	28	50
05566-04-4560	双齿 5 mm	28	60
05566-04-0030	蝶形旋钮	28	30
05566-04-0036	蝶形旋钮	28	36
05566-04-0040	蝶形旋钮	28	40
05566-04-0050	蝶形旋钮	28	50
05566-04-0060	蝶形旋钮	28	60

旋转锁销的舌簧

订货号	A 壳体长度 H=30	A 壳体长度 H=36	A 壳体长度 H=40	A 壳体长度 H=50	A 壳体长度 H=60	L
05566-07-45060	18	24	28	38	48	45
05566-07-45080	20	26	30	40	50	45
05566-07-45100	22	28	32	42	52	45
05566-07-45140	26	32	36	46	56	45
05566-07-45160	28	34	38	48	58	45
05566-07-45180	30	36	40	50	60	45
05566-07-45200	32	38	42	52	62	45
05566-07-45220	34	40	44	54	64	45
05566-07-45240	36	42	46	56	66	45
05566-07-45260	38	44	48	58	68	45
05566-07-45280	40	46	50	60	70	45
05566-07-45320	44	50	54	64	74	45
05566-07-45500	62	68	72	82	92	45