



产品说明

材料：
不锈钢 1.4401。

规格：
亮色。
经抛光处理的把手。

提示：
旋转锁销，带 T 型把手。可在左侧或右侧使用，关闭行程 90°。旋转锁销可预安装。防护等级 IP65。


请单独订购所需规格的舌簧。每种舌簧都可以与此壳体组合。

这种可闭合的旋转锁销随供有 2 把钥匙。锁的钥匙相同，即每把锁都可以用同一把钥匙打开（钥匙 1333）。

*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成，显示的是匹配的簧片。

根据要求：
可提供的门厚度为 20 和 40 mm。

附件：
旋转锁销的套筒扳手 05586。
不锈钢旋转锁销的舌簧 05566-07。



商品概述

订货号	操作元件	D	H
05593-01-1186	T 型把手	32	18
05593-01-2186	T 型可锁定把手	32	18