

商品描述/产品说明



产品说明

材料: PVC_o

规格: 黑色。

提示:


边缘保护型材用于包裹和装饰金属板边缘,并盖住锋利的部分,无需对 金属板进行再次加工。

装配:


安装简单、快速、方便。即便存在圆角或曲线,用手按压,边缘保护型 材可自动夹住。不需要任何粘合材料或固定材料。


根据要求: 其他长度。

最小弯曲半径:



图纸





96520_A 边缘保护型材,内置夹紧钢带,A 型



商品概述

订货号	类型	L	夹紧范围	最小弯曲半径	В	Н
96520-010X2000	Α	2000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-010X5000	Α	5000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-010X10000	Α	10000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-010X20000	Α	20000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
96520-010X50000	Α	50000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10