



# 油位指示器使用说明

## 油位指示器电气数据

电子油位监控：		磁簧开关的电路布局和电缆布线：
传感器类型	REED 双绞线	 <p>BN = 棕色 BU = 蓝色 N/C = 未说明</p>
开关类型	常开触点 (NO)	
连接方式	连接器 M8	
电源电压	3÷30 Vac/dc	
功率 ( 欧姆负载 )	0,2 A	
功率 ( 欧姆负载 )	6 W	
工作温度	-10 °C 至 +70 °C。	
防护等级	IP 67	
电缆长度	0,3 m	
电缆护套	PVC CEI 20-22II O.R.	

电子温度监控装置：		磁簧开关的电路布局和电缆布线：
传感器类型	双金属温度开关	 <p>常开触点 (NO)                      常闭触点 (NC)</p>
开关类型	常开触点 (NO) / 常闭触点 (NC)	
最大开关电压/最大开关电流	250 Vac / 10 A	
连接插头	EN 175301-803-A (DIN 43650)	
防护等级	IP 65	
电缆螺纹接头	PG 7, 金属直径 4 到 6 mm	
工作温度	-10 °C 至 +70 °C。	