

## 商品描述/产品说明




## 产品说明

材料：  
钢制或不锈钢 A2。

规格：  
钢制，强度等级 10.9，亮色或电镀锌。  
不锈钢 A2-70，亮色。

## 图纸



## 商品概述

| 订货号           | 类型 | 主体材料 | 主体表面    | 强度等级 | D   | L  | Ls<br>最小 | Lg<br>最大 | D1   | K    | SW  |
|---------------|----|------|---------|------|-----|----|----------|----------|------|------|-----|
| 07174-2304X8  | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M4  | 8  | 0        | 2,1      | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2304X10 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M4  | 10 | 0        | 2,1      | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2304X12 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M4  | 12 | 0        | 2,1      | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2304X16 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M4  | 16 | 0        | 2,1      | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2304X20 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M4  | 20 | 0        | 2,1      | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2304X25 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M4  | 25 | 0        | 2,1      | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2304X30 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M4  | 30 | 6,5      | 10       | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2305X8  | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5  | 8  | 0        | 0,24     | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2305X10 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5  | 10 | 0        | 0,24     | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2305X12 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5  | 12 | 0        | 0,24     | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2305X16 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5  | 16 | 0        | 0,24     | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2305X20 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5  | 20 | 0        | 0,24     | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2305X25 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5  | 25 | 0        | 0,24     | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2305X30 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5  | 30 | 4        | 8        | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2305X35 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M5  | 35 | 9        | 13       | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2306X8  | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 8  | 0        | 3        | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2306X10 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 10 | 0        | 3        | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2306X12 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 12 | 0        | 3        | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2306X16 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 16 | 0        | 3        | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2306X20 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 20 | 0        | 3        | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2306X25 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 25 | 0        | 3        | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2306X30 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 30 | 0        | 3        | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2306X35 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 35 | 6        | 11       | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2306X40 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M6  | 40 | 11       | 16       | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2308X12 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 12 | 0        | 3,75     | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2308X16 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 16 | 0        | 3,75     | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2308X20 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 20 | 0        | 3,75     | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2308X25 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 25 | 0        | 3,75     | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2308X30 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 30 | 0        | 3,75     | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2308X35 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 35 | 0        | 3,75     | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2308X40 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 40 | 5,75     | 12       | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2308X50 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 50 | 15,75    | 22       | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2308X60 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M8  | 60 | 25,75    | 32       | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2310X25 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M10 | 25 | 0        | 4,5      | 21,9 | 5,5  | 6   |
| 07174-2310X30 | B  | 钢制   | 亮色 (黑色) | 10.9 | M10 | 30 | 0        | 4,5      | 21,9 | 5,5  | 6   |

## 商品概述

| 订货号           | 类型 | 主体材料   | 主体表面    | 强度等级 | D   | L  | Ls<br>最小 | Lg<br>最大 | D1   | K    | SW  |
|---------------|----|--------|---------|------|-----|----|----------|----------|------|------|-----|
| 07174-2310X35 | B  | 钢制     | 亮色 (黑色) | 10.9 | M10 | 35 | 0        | 4,5      | 21,9 | 5,5  | 6   |
| 07174-2504X8  | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M4  | 8  | 0        | 2,1      | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2504X10 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M4  | 10 | 0        | 2,1      | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2504X12 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M4  | 12 | 0        | 2,1      | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2504X16 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M4  | 16 | 0        | 2,1      | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2504X20 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M4  | 20 | 0        | 2,1      | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2504X25 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M4  | 25 | 0        | 2,1      | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2504X30 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M4  | 30 | 6,5      | 10       | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2505X8  | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 8  | 0        | 2,4      | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2505X10 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 10 | 0        | 2,4      | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2505X12 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 12 | 0        | 2,4      | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2505X16 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 16 | 0        | 2,4      | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2505X20 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 20 | 0        | 2,4      | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2505X25 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 25 | 0        | 2,4      | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2505X30 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 30 | 4        | 8        | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2505X35 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M5  | 35 | 9        | 13       | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2506X8  | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 8  | 0        | 3        | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2506X10 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 10 | 0        | 3        | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2506X12 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 12 | 0        | 3        | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2506X16 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 16 | 0        | 3        | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2506X20 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 20 | 0        | 3        | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2506X25 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 25 | 0        | 3        | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2506X30 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 30 | 0        | 3        | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2506X35 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 35 | 6        | 11       | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2506X40 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M6  | 40 | 11       | 16       | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2508X12 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M8  | 12 | 0        | 3,75     | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2508X16 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M8  | 16 | 0        | 3,75     | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2508X20 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M8  | 20 | 0        | 3,75     | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2508X25 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M8  | 25 | 0        | 3,75     | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2508X30 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M8  | 30 | 0        | 3,75     | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2508X35 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M8  | 35 | 0        | 3,75     | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2508X40 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M8  | 40 | 5,75     | 12       | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2508X50 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M8  | 50 | 15,75    | 22       | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2508X60 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M8  | 60 | 25,75    | 32       | 17,8 | 4,4  | 5   |
| 07174-2510X20 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M10 | 20 | 0        | 4,5      | 21,9 | 5,5  | 6   |
| 07174-2510X30 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M10 | 30 | 0        | 4,5      | 21,9 | 5,5  | 6   |
| 07174-2510X35 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M10 | 35 | 0        | 4,5      | 21,9 | 5,5  | 6   |
| 07174-2510X40 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M10 | 40 | 0        | 4,5      | 21,9 | 5,5  | 6   |
| 07174-2510X50 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M10 | 50 | 10,5     | 18       | 21,9 | 5,5  | 6   |
| 07174-2512X20 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M12 | 20 | 0        | 5,25     | 26   | 6,6  | 8   |
| 07174-2512X25 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M12 | 25 | 0        | 5,25     | 26   | 6,6  | 8   |
| 07174-2512X30 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M12 | 30 | 0        | 5,25     | 26   | 6,6  | 8   |
| 07174-2512X40 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M12 | 40 | 0        | 5,25     | 26   | 6,6  | 8   |
| 07174-2512X50 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M12 | 50 | 0        | 5,25     | 26   | 6,6  | 8   |
| 07174-2512X60 | B  | 钢制     | 电镀锌     | 10.9 | M12 | 60 | 15,25    | 24       | 26   | 6,6  | 8   |
| 07174-2103X8  | B  | 不锈钢 A2 | 亮色      | 70   | M3  | 8  | 0        | 1,5      | 6,9  | 1,65 | 2   |
| 07174-2103X10 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色      | 70   | M3  | 10 | 0        | 1,5      | 6,9  | 1,65 | 2   |
| 07174-2104X8  | B  | 不锈钢 A2 | 亮色      | 70   | M4  | 8  | 0        | 2,1      | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2104X10 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色      | 70   | M4  | 10 | 0        | 2,1      | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2104X12 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色      | 70   | M4  | 12 | 0        | 2,1      | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2104X16 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色      | 70   | M4  | 16 | 0        | 2,1      | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2104X20 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色      | 70   | M4  | 20 | 0        | 2,1      | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2104X25 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色      | 70   | M4  | 25 | 0        | 2,1      | 9,4  | 2,2  | 2,5 |
| 07174-2105X8  | B  | 不锈钢 A2 | 亮色      | 70   | M5  | 8  | 0        | 2,4      | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2105X10 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色      | 70   | M5  | 10 | 0        | 2,4      | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2105X12 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色      | 70   | M5  | 12 | 0        | 2,4      | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2105X16 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色      | 70   | M5  | 16 | 0        | 2,4      | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2105X20 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色      | 70   | M5  | 20 | 0        | 2,4      | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2105X25 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色      | 70   | M5  | 25 | 0        | 2,4      | 11,8 | 2,75 | 3   |
| 07174-2106X8  | B  | 不锈钢 A2 | 亮色      | 70   | M6  | 8  | 0        | 3        | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2106X10 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色      | 70   | M6  | 10 | 0        | 3        | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2106X12 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色      | 70   | M6  | 12 | 0        | 3        | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2106X16 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色      | 70   | M6  | 16 | 0        | 3        | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2106X20 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色      | 70   | M6  | 20 | 0        | 3        | 13,6 | 3,3  | 4   |
| 07174-2106X25 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色      | 70   | M6  | 25 | 0        | 3        | 13,6 | 3,3  | 4   |

## 商品概述

| 订货号           | 类型 | 主体材料   | 主体表面 | 强度等级 | D  | L  | Ls<br>最小 | Lg<br>最大 | D1   | K   | SW |
|---------------|----|--------|------|------|----|----|----------|----------|------|-----|----|
| 07174-2106X30 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6 | 30 | 0        | 3        | 13,6 | 3,3 | 4  |
| 07174-2106X35 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6 | 35 | 6        | 11       | 13,6 | 3,3 | 4  |
| 07174-2106X40 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6 | 40 | 11       | 6        | 13,6 | 3,3 | 4  |
| 07174-2106X45 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M6 | 45 | 16       | 21       | 13,6 | 3,3 | 4  |
| 07174-2108X10 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M8 | 10 | 0        | 3,75     | 17,8 | 4,4 | 5  |
| 07174-2108X12 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M8 | 12 | 0        | 3,75     | 17,8 | 4,4 | 5  |
| 07174-2108X16 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M8 | 16 | 0        | 3,75     | 17,8 | 4,4 | 5  |
| 07174-2108X20 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M8 | 20 | 0        | 3,75     | 17,8 | 4,4 | 5  |
| 07174-2108X25 | B  | 不锈钢 A2 | 亮色   | 70   | M8 | 25 | 0        | 3,75     | 17,8 | 4,4 | 5  |