

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
钢或不锈钢

规格：
钢制 强度等级 8.8，黑色氧化处理。
光亮不锈钢。

提示：
单眼螺栓，带至环眼的加长螺纹。
匹配的轴销参见 04250。

图纸提示：
U = max. 2 P (不完全螺纹)
X1 = 根据 DIN 76 标准第 1 部分

图纸



商品概述

订货号	主体材料	D1	D2	D3	L	L1 max.	R	S
07181-0650	钢制	M6	6	14	50	14	4	7
07181-0660	钢制	M6	6	14	60	14	4	7
07181-0670	钢制	M6	6	14	70	14	4	7
07181-0680	钢制	M6	6	14	80	14	4	7
07181-0850	钢制	M8	8	18	50	16	4	9
07181-0860	钢制	M8	8	18	60	16	4	9
07181-0870	钢制	M8	8	18	70	16	4	9

商品概述

订货号	主体材料	D1	D2	D3	L	L1 max.	R	S
07181-0880	钢制	M8	8	18	80	16	4	9
07181-08100	钢制	M8	8	18	100	16	4	9
07181-1050	钢制	M10	10	20	50	18	4	12
07181-1060	钢制	M10	10	20	60	18	4	12
07181-1070	钢制	M10	10	20	70	18	4	12
07181-1080	钢制	M10	10	20	80	18	4	12
07181-10100	钢制	M10	10	20	100	18	4	12
07181-10120	钢制	M10	10	20	120	18	4	12
07181-1250	钢制	M12	12	25	50	23	6	14
07181-1260	钢制	M12	12	25	60	23	6	14
07181-1270	钢制	M12	12	25	70	23	6	14
07181-1280	钢制	M12	12	25	80	23	6	14
07181-12100	钢制	M12	12	25	100	23	6	14
07181-12120	钢制	M12	12	25	120	23	6	14
07181-12130	钢制	M12	12	25	130	23	6	14
07181-1670	钢制	M16	16	32	70	27	6	17
07181-1680	钢制	M16	16	32	80	27	6	17
07181-16100	钢制	M16	16	32	100	27	6	17
07181-16120	钢制	M16	16	32	120	27	6	17
07181-16140	钢制	M16	16	32	140	27	6	17
07181-16160	钢制	M16	16	32	160	27	6	17
07181-20100	钢制	M20	18	40	100	32	6	22
07181-20120	钢制	M20	18	40	120	32	6	22
07181-20140	钢制	M20	18	40	140	32	6	22
07181-20160	钢制	M20	18	40	160	32	6	22
07181-24160	钢制	M24	22	45	160	40	10	25
07181-24240	钢制	M24	22	45	240	40	10	25
07181-10650	不锈钢	M6	6	14	50	14	4	7
07181-10660	不锈钢	M6	6	14	60	14	4	7
07181-10670	不锈钢	M6	6	14	70	14	4	7
07181-10680	不锈钢	M6	6	14	80	14	4	7
07181-10850	不锈钢	M8	8	18	50	16	4	9
07181-10860	不锈钢	M8	8	18	60	16	4	9
07181-10870	不锈钢	M8	8	18	70	16	4	9
07181-10880	不锈钢	M8	8	18	80	16	4	9
07181-108100	不锈钢	M8	8	18	100	16	4	9
07181-11050	不锈钢	M10	10	20	50	18	4	12
07181-11060	不锈钢	M10	10	20	60	18	4	12
07181-11070	不锈钢	M10	10	20	70	18	4	12
07181-11080	不锈钢	M10	10	20	80	18	4	12
07181-110100	不锈钢	M10	10	20	100	18	4	12
07181-110120	不锈钢	M10	10	20	120	18	4	12
07181-11250	不锈钢	M12	12	25	50	23	6	14
07181-11260	不锈钢	M12	12	25	60	23	6	14
07181-11270	不锈钢	M12	12	25	70	23	6	14
07181-11280	不锈钢	M12	12	25	80	23	6	14
07181-112100	不锈钢	M12	12	25	100	23	6	14
07181-112120	不锈钢	M12	12	25	120	23	6	14
07181-112130	不锈钢	M12	12	25	130	23	6	14
07181-11670	不锈钢	M16	16	32	70	27	6	17
07181-11680	不锈钢	M16	16	32	80	27	6	17
07181-116100	不锈钢	M16	16	32	100	27	6	17
07181-116120	不锈钢	M16	16	32	120	27	6	17
07181-116140	不锈钢	M16	16	32	140	27	6	17
07181-116160	不锈钢	M16	16	32	160	27	6	17
07181-120100	不锈钢	M20	18	40	100	32	6	22
07181-120120	不锈钢	M20	18	40	120	32	6	22
07181-120140	不锈钢	M20	18	40	140	32	6	22
07181-120160	不锈钢	M20	18	40	160	32	6	22

商品概述
