

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
外壳为钢制。
磁芯材质为永磁铁氧体。


规格：
外壳，镀锌。

提示：
带遮盖保护。

温度范围：
最大 200 °C。

图纸提示：
1) 附着面

图纸



商品概述

订货号	D	D1	H	吸力 N
09072-10-2504	25 ±0,15	M4	7	36
09072-10-3204	32 ±0,2	M4	7	75
09072-10-4004	40 ±0,2	M4	8	90
09072-10-5006	50 ±0,2	M6	10	170
09072-10-5008	50 ±0,2	M8	10	170
09072-10-6308	63 ±0,2	M8	14	290
09072-10-8008	80 ±0,25	M8	18	550
09072-10-8010	80 ±0,25	M10	18	550